



## Helawrap kabelbescherming HWPP/HWPA-V0

### Hoofdkenmerken

Helawrap is de ideale oplossing om kabels en bedrading te bundelen, te beschermen en te bevestigen in industriële omgeving, thuis en op kantoor. Door het speciale profiel en het praktische toeltje kan Helawrap eenvoudig en snel worden gemonteerd. Het unieke design biedt de gebruiker de mogelijkheid om kabels op ieder willekeurig punt af te takken. Helawrap kan worden gemonteerd en verwijderd zo vaak als nodig is. Met de Helawrap hulpstukken kan de slang worden bevestigd aan of geleid langs haast ieder oppervlak.

Helawrap is leverbaar in verschillende kleuren en diverse diameters en in twee verschillende materialen. Een handig toeltje wordt altijd meegeleverd.

### Toepassing

Helawrap wordt gebruikt om kabels te bundelen en te beschermen in de elektrotechnische industrie, in schakel- en besturingspanelen, in de machinebouw en in de automotive industrie. Helawrap in lengten van 25 m vormt de ideale tijdsbesparende oplossing voor industriële applicaties. Door de uitstekende flame-retardant eigenschappen is Helawrap V0 het juiste product daar waar brandveiligheid van essentieel belang is, zoals in mass transit.

Helawrap wordt tevens in lengten van 2 m geleverd, ideaal voor op kantoor of thuis. Het maakt een einde aan kabelchaos bij PC's, TV's en stereo-installaties.



Compleet kabelmanagement voor thuis en kantoor.



Helawrap, de snelle en eenvoudige oplossing voor uw kabelchaos, leverbaar in 2 afmetingen en 3 kleuren

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Max. Ø	Wanddikte (WT)	Gereedschappen
HWPP lengte 2 m					
161-64204	HWPP16L2	Zwart (BK)	16	0,80	HAT16
161-64205	HWPP16L2	Grijs (GY)	16	0,80	HAT16
161-64206	HWPP16L2	Zilver (SR)	16	0,80	HAT16
161-64404	HWPP25L2	Zwart (BK)	27	1,05	HAT25
161-64405	HWPP25L2	Grijs (GY)	27	1,05	HAT25
161-64406	HWPP25L2	Zilver (SR)	27	1,05	HAT25

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Leg een of meerdere kabels in het toeltje.





Zet het toeltje aan een van de uiteinden van de slang.





Rits het toeltje eenvoudig door de Helawrap-slang.



Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6 (PA6V0)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +90 °C, bij tussenpozen +120 °C</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V0</b>
Certificering	<b>NF-F 16-101/16-102</b>

Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polypropyleen (PP)</b>
Gebruikstemp.	<b>-60 °C tot +110 °C, bij tussenpozen +140 °C</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 HB</b>



Betere, flexibeler bescherming door aftakken van kabels op iedere willekeurige positie.

#### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Mat.	Kleur	Max. Ø	Wanddikte (WT)	Gereedschappen
HWPP lengte 25 m						
161-64101	<b>HWPP8</b>	PP	Zwart (BK)	9	0,75	HAT8
161-64102	<b>HWPP8</b>	PP	Grijs (GY)	9	0,75	HAT8
161-64104	<b>HWPP8</b>	PP	Wit (WH)	9	0,75	HAT8
161-64201	<b>HWPP16</b>	PP	Zwart (BK)	16	0,80	HAT16
161-64202	<b>HWPP16</b>	PP	Grijs (GY)	16	0,80	HAT16
161-64207	<b>HWPP16</b>	PP	Wit (WH)	16	0,80	HAT16
161-64301	<b>HWPP20</b>	PP	Zwart (BK)	21	0,95	HAT20
161-64302	<b>HWPP20</b>	PP	Grijs (GY)	21	0,95	HAT20
161-64304	<b>HWPP20</b>	PP	Wit (WH)	21	0,95	HAT20
161-64401	<b>HWPP25</b>	PP	Zwart (BK)	27	1,05	HAT25
161-64402	<b>HWPP25</b>	PP	Grijs (GY)	27	1,05	HAT25
161-64407	<b>HWPP25</b>	PP	Wit (WH)	27	1,05	HAT25
161-64501	<b>HWPP30</b>	PP	Zwart (BK)	32	1,30	HAT30
161-64502	<b>HWPP30</b>	PP	Grijs (GY)	32	1,30	HAT30
161-64504	<b>HWPP30</b>	PP	Wit (WH)	32	1,30	HAT30
HWPA-V0 25 m lengten						
161-63101	<b>HWPAV08</b>	PA6V0	Zwart (BK)	9	0,75	HAT8
161-63201	<b>HWPAV016</b>	PA6V0	Zwart (BK)	16	0,85	HAT16
161-63301	<b>HWPAV020</b>	PA6V0	Zwart (BK)	21	0,95	HAT20
161-63401	<b>HWPAV025</b>	PA6V0	Zwart (BK)	27	1,05	HAT25
161-63501	<b>HWPAV030</b>	PA6V0	Zwart (BK)	32	1,30	HAT30

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.