




Helafix-labels HFX

Hoofdkenmerken

De HFX-labels zijn speciaal voor gebruik met Helafix-dragers ontwikkeld. Ze worden geleverd in A4-formaat en kunnen met laserprinters bedrukt of met de hand met markeringsstift T82 beschreven worden. Elk labelvel uit de serie HFX wordt tweekleurig geleverd (voorzijde geel, achterzijde wit).



Exact passend met Helafix-dragers, voor een duurzame markering.



Materiaalgegevens

Mat.	Polyester
Kleur	Geel (YE), Wit (WH)
Gebruikstemp.	-70 °C tot +160 °C
Chem. Materiaal Eigenschappen	Resistent tegen alcohol, benzine, reinigungsoplossingen, butanol, ethyl- en butylcellosolve-oplosmiddelen, accuzaur. Bij etikettering met stift T82 of met laserprinter ook UV-bestendig voor buitentoepassingen



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Breedte (W)	Hoogte (H)	Label per vel	Vellen per pak	Hoeveelheid doos
526-01014	HFX9-17P	Geel (YE), Wit (WH)	17,50	9,00	319	20	6380
526-01514	HFX9-35P	Geel (YE), Wit (WH)	35,00	9,00	145	20	2900
526-01714	HFX12-35P	Geel (YE), Wit (WH)	35,00	12,00	110	20	2200
526-02014	HFX9-52P	Geel (YE), Wit (WH)	52,50	9,00	124	20	2480
526-02214	HFX12-52P	Geel (YE), Wit (WH)	52,50	12,00	92	20	1840
526-02514	HFX12-105P	Geel (YE), Wit (WH)	105,00	12,00	44	20	880
526-03014	HFX24-105P	Geel (YE), Wit (WH)	105,00	24,00	22	20	440
526-04014	HFX48-105P	Geel (YE), Wit (WH)	105,00	48,00	10	20	200
526-05014	HFX12-210P	Geel (YE), Wit (WH)	210,00	12,00	22	20	440
526-05514	HFX24-210P	Geel (YE), Wit (WH)	210,00	24,00	11	20	220
526-06014	HFX48-210P	Geel (YE), Wit (WH)	210,00	48,00	5	20	100

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Voor probleemloos bedrukken adviseren wij de TagPrint PRO-software (pagina 376). Voor eenvoudige toepassingen kunt u MS-Windows Word-sjablonen van onze website www.hellermannntyton.com downloaden.