



## Bevestigingselementen voor geribbelde slang, CTC-Serie

### Hoofdkenmerken


De bevestigingselementen voor geribbelde slang zijn leverbaar in verschillende nominale maten en beschikken over een lamelvoet voor de bevestiging in een boorgat. Door de afzonderlijke lamellen is ook de bevestiging in een blind gat met schroefdraad mogelijk. De slang wordt veilig geleid na het vastklikken in de houder. De rib binnenin de houder steekt uit in een ribdal van de slang en verhindert op die manier axiale verschuiving.

### Toepassing

Deze houders worden bijvoorbeeld in de auto-industrie, kabelconfectie en machinebouw gebruikt. Overal, waar geribbelde slang tijdsbesparend en veilig moeten worden bevestigd.




Geribbelde slang wordt veilig geleid na vastklikken in de houders.



CTC10FT6LG

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig
Kleur	Zwart (BK)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +105 °C
Brandbaarheid	UL94 HB



**Veel bevestigingselementen voor geribbelde slang zijn ook beschikbaar met andere voetgedeeltes (bijv. met lasstiftopname).  
Neem contact met ons op!**

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Breedte (W)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Nominal Ø	Schotel Ø	Bevestigingsgat Ø (FH)	Plaatdikte min.	Plaatdikte max.
151-14314	CTC4.5FT6LG	8,0	16,1	11,1	4,5	16,0	6,5-7,0	0,75	6,0
151-14313	CTC7.5FT6LG	8,0	18,6	11,1	7,5	16,0	6,5-7,0	0,75	6,0
155-31602	CTC7.5FT9	8,0	19,9	12,2	7,5	23,0	8,7-9,0	3,0	5,0
151-14311	CTC10FT6	8,0	21,4	7,5	10,0	16,0	6,5-7,0	0,75	3,0
151-00018	CTC10FT6LG	8,0	21,4	11,1	10	-	6,5-7,0	0,75	6,0
155-17801	CTC10FT9	8,0	22,7	12,2	10,0	23,0	8,7-9,0	3,0	5,0
151-14312	CTC13FT6	8,0	25,2	7,5	13,0	16,0	6,5-7,0	0,75	3,0
151-00019	CTC13FT6LG	8,0	25,2	11,1	13,0	16,0	6,5-7,0	0,75	6,0
155-25201	CTC22FT9	8,0	37,7	12,2	22,0	23,0	8,7-9,0	3,0	5,0

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.