




Bevestigingszadel schroefbaar LKC en NY

Hoofdkenmerken


Deze schroefbare bevestigingszadels onderscheiden zich naast de compacte constructie vooral door hun specifieke welving, die voor een veilige geleiding van leidingen en kabelbomen zorgt. Het type LKCSF1 kan door zijn geïntegreerde spreidnagel zeer gemakkelijk worden verwerkt. Deze is geschikt voor een maximale plaatdikte van 3 mm.

Toepassing


Deze bevestigingszadels bieden unieke voordelen op alle plaatsen waar kabels en leidingen veilig moeten worden bevestigd of waar leidingbundels moeten worden verlegd.




Bevestigingszadel LKC-serie.




Bevestigingszadel NY3256



Wandmontage



Bevestigingszadel LKC-serie



Bevestigingszadel LKCRF1 met spreidnagel.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Langte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Bevestigingsgat Ø (FH)	Bandbreedte max. (G)	Mat.	Kleur
151-27010	LKC	25,0	17,0	13,5	8,0	8,0	PA66	Zwart (BK)
151-27019	LKC	25,0	17,0	13,5	5,5	8,0	PA66	Naturel
151-27219	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Naturel
151-27202	LKCSF1	40,0	19,0	16,8	6,0	13,0	PA66	Zwart (BK)
151-00102	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Zwart (BK)
151-27009	LKCRF1	24,0	12,0	4,0	6,4	4,8	PA66	Naturel
151-25219	NY3256	13,5	12,0	7,8	3,0	8,0	PA66	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.