




### Bevestigingszadels schroefbaar/zelfklevend TY8H1(S), RA, RB, SAC, 130100, ASI-clip

#### Hoofdkenmerken

Met deze zelfklevende respectievelijk schroefbare bevestigingszadels kan bekabeling, leidingwerk of een slang zonder gebruikmaking van bundelbanden snel en comfortabel worden bevestigd. Er zijn uitvoeringen voor vlakbandkabels of ronde kabels en flexibele zadels van zacht staal, die zich aan het te bundelen object laten aanpassen.



Bevestigingszadels schroefbaar/zelfklevend.




Bevestigingszadel RB8

#### Toepassing


Deze bevestigingszadels krijgen de voorkeur op moeilijk toegankelijke plaatsen. Het bevestigingszadel ASI-clip werd speciaal voor de veilige en ontziende bevestiging van ASI-busleidingen geconstrueerd.



Bevestigingszadel RA-serie – snelle montage door eenvoudige hantering.



Bevestigingszadel RA3-18



Bevestigingszadel TY8H1S

Zie pagina 121 voor meer informatie over de gebruikte lijmlaag.


| Materiaalgegevens |  |
|-------------------|--|
| Mat.              | Polyamide 6.6 (PA66)                               |
| Gebruikstemp.     | -40 °C tot +85 °C continu,<br>(+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid     | UL94 V2<br>(zonder lijmlaag)                       |



#### Technische specificaties

| Artikelnr. | Type   | Lengte (L) | Breedte (W) | Breedte (W2) | Hoogte (H) | Bevestigingsgat Ø (FH) | Max. Ø | Mat. | Kleur      | Lijm              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------------------------|--------|------|------------|-------------------|
| 151-22819  | TY8H1  | 26,0       | 23,0        | –            | 6,5        | 3,2                    | –      | PA66 | Naturel    | –                 |
| 151-12819  | TY8H1S | 26,0       | 23,0        | –            | 6,5        | 3,2                    | –      | PA66 | Naturel    | Acrylaat          |
| 151-13018  | RA3    | 13,0       | 13,0        | 5,0          | 5,0        | –                      | 3,0    | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-13019  | RA6    | 19,0       | 19,0        | 5,0          | 9,0        | –                      | 6,0    | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-13020  | RA9    | 19,0       | 19,0        | 7,5          | 12,5       | –                      | 9,0    | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-13021  | RA13   | 25,0       | 25,0        | 10,0         | 16,5       | –                      | 13,0   | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-13119  | RA18   | 28,5       | 28,5        | 10,0         | 23,0       | –                      | 18,0   | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-14059  | RB5    | 19,0       | 19,0        | 9,7          | 6,0        | –                      | 5,0    | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-14000  | RB5    | 19,0       | 19,0        | 9,7          | 6,0        | –                      | 5,0    | PA66 | Zwart (BK) | Syntetisch rubber |
| 151-13606  | RB8    | 25,0       | 25,0        | 12,7         | 11,5       | –                      | 8,0    | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-13601  | RB8    | 25,0       | 25,0        | 12,7         | 11,5       | –                      | 8,0    | PA66 | Zwart (BK) | Syntetisch rubber |
| 151-00505  | RB14   | 33,2       | 27,4        | 23           | 16,0       | –                      | 14,0   | PA66 | Naturel    | Syntetisch rubber |
| 151-00502  | RB14   | 33,2       | 27,4        | 23           | 16,0       | –                      | 14,0   | PA66 | Zwart (BK) | Syntetisch rubber |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Bevestigingszadel SAC-serie



De buigzame metalen nok maakt de bevestiging van diverse kabeldiameters mogelijk.

Zie pagina 121 voor meer informatie over de gebruikte lijmlaag.

## Materiaalgegevens


|               |   |
|---------------|---|
| Mat.          | <b>Gegalvaniseerd staal</b>                           |
| Lijm          | <b>Acrylaat met een basis van Polyethyleen schuim</b> |
| Gebruikstemp. | <b>-40 °C tot +70 °C</b>                              |



## Technische specificaties

| Artikelnr. | Type        | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Mat. | Kleur    | Lijm     |
|------------|-------------|------------|-------------|--------|------|----------|----------|
| 151-00033  | <b>SAC0</b> | 20,0       | 15,0        | 3,0    | ST   | Wit (WH) | Acrylaat |
| 151-00100  | <b>SAC1</b> | 32,0       | 22,0        | 4,0    | ST   | Wit (WH) | Acrylaat |
| 151-00200  | <b>SAC2</b> | 38,0       | 25,0        | 8,0    | ST   | Wit (WH) | Acrylaat |
| 151-00300  | <b>SAC3</b> | 44,0       | 33,0        | 12,0   | ST   | Wit (WH) | Acrylaat |
| 151-00400  | <b>SAC4</b> | 54,0       | 38,0        | 16,0   | ST   | Wit (WH) | Acrylaat |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Bevestigingszadel 130100

## Materiaalgegevens


|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Mat.          | <b>Polyvinylchloride (PVC)</b> |
| Gebruikstemp. | <b>-25 °C tot +65 °C</b>       |



## Technische specificaties

| Artikelnr. | Type          | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (H) | Mat. | Kleur    | Lijm     |
|------------|---------------|------------|-------------|------------|------|----------|----------|
| 154-01119  | <b>130100</b> | 25,0       | 25,0        | 9,1        | PVC  | Wit (WH) | Acrylaat |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Bevestigingszadel ASI-Clip

## Materiaalgegevens

|               |  |
|---------------|--|
| Mat.          | <b>Polyamide 6.6 slagvast (PA66HIR)</b>                |
| Gebruikstemp. | <b>-40 °C tot +80 °C continu, (+105 °C voor 500 h)</b> |
| Brandbaarheid | <b>UL94 HB (zonder lijmlaag)</b>                       |



## Technische specificaties

| Artikelnr. | Type            | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (H) | Bevestigingsgat Ø (FH) | Mat.    | Kleur   | Lijm     |
|------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------------------|---------|---------|----------|
| 150-11294  | <b>ASI-Clip</b> | 25,0       | 20,0        | 11,7       | 3,3                    | PA66HIR | Naturel | Acrylaat |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.