

## UK 4

Artikelnummer: 3003017



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3003017>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | A000                                                                                |
| VPE                   | 50 Pcs.                                                                             |
| Douanetarief          | 85369010                                                                            |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                  |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, KR, NK, RS

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

**Toebehooren**

| Artikel         | Omschrijving     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1007222         | SBS 6:UNBEDRUCKT | Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6 x 6,1 mm        |
| 0818085         | UC-TM 6          | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm                     |
| 0824589         | UC-TM 6 CUS      | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm                                 |
| 0828736         | UCT-TM 6         | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0829602         | UCT-TM 6 CUS     | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm                                 |
| 1004115         | WS 3- 6          | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 3 klemmen, raster 6 mm                                                                                                                                                                       |
| 1004209         | WS 4- 6          | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 4 klemmen, raster 6 mm                                                                                                                                                                       |
| 1004403         | WS 5- 6          | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 5 klemmen, raster 6 mm                                                                                                                                                                       |
| 0824992         | ZB 6 CUS         | Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm                                          |
| 1051003         | ZB 6:UNBEDRUCKT  | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm                                                      |

**Eindplaten**

|         |           |                                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3003020 | D-UK 4/10 | Afsluitplaat , lengte: 42,5 mm, breedte: 1,8 mm, hoogte: 35,9 mm, kleur: grijs |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

**bruggen**

|         |             |                                                         |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 0201155 | EB 2- 6     | inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs                |
| 0201142 | EB 3- 6     | inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs                |
| 5020807 | EB 3- 6/ST  | inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs                |
| 5020755 | EB 6- 6/DR  | inlegbrug, aantal polen: 6, kleur: grijs                |
| 0201139 | EB 10- 6    | inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs               |
| 0203250 | FBI 10- 6   | Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig      |
| 0201650 | FBI 100- 6  | Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig     |
| 0201867 | FBI 20- 6   | Vaste brug, aantal polen: 20, kleur: zilverkleurig      |
| 1302338 | IS-K 4      | Brugisolatieblokje, kleur: grijs                        |
| 0301505 | ISSBI 10- 6 | Brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig            |
| 0201472 | KB- 6       | Kettingbrug, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig      |
| 0202358 | LB 10-6 GY  | Brug, aantal polen: 10, kleur: grijs                    |
| 0202345 | LB 100-6 GY | Brug, aantal polen: 100, kleur: grijs                   |
| 2303239 | USBR 2-7    | Schakelbare brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig |
| 2305538 | USBRJ 2-7   | Schakelbare brug, kleur: zilverkleurig                  |

**montage**

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3003224 | ATP-UK       | Groepenscheidingsplaat, lengte: 56 mm, breedte: 1,5 mm, hoogte: 45,7 mm, kleur: grijs                                                                                                                                                      |
| 3022218 | CLIPFIX 35   | Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs                                                               |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs |
| 0800886 | E/NS 35 N    | Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs                                                                                                                                                                                                     |
| 1201442 | E/UK         | Eindsteun, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5                                                                                                                                                                                  |
| 1201413 | E/UK 1       | Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs                                                                                                                                          |
| 1024014 | EA 5         | Afdekkap, kleur: transparant                                                                                                                                                                                                               |
| 1024085 | EA 5-WS      | Individuele afdekkap, voor afdekking van een klem, met zwarte opdruk (bliksemschicht), opklikbaar, kleur: transparant/geel                                                                                                                 |
| 0201595 | FB-150 METER | Doorverbindingsrail, voor vaste doorverbinding van gelijke in- of uitgangen, van koper, vernikkeld, lengte: 1 m                                                                                                                            |

|         |                             |                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM           | Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m                                               |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM         | Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m                                             |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig                                                  |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5                                                                                             |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                             |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm                |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                             |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                            |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                          |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15                                                                                              |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                               |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm                 |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m                                                             |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                         |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                             |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                           |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                               |
| 1302215 | TS-K                        | Scheidingsplaat, lengte: 22 mm, hoogte: 22 mm, kleur: grijs                                                                                    |

**stekers/adapters**

|         |                 |                                                |
|---------|-----------------|------------------------------------------------|
| 0309523 | KSS 3- 6        | Kortsluitsteker, aantal polen: 3, kleur: zwart |
| 0301547 | KSS 6           | Kortsluitsteker, aantal polen: 2, kleur: zwart |
| 0201731 | MPS-IH BK       | Isolatiehuls, kleur: zwart                     |
| 0201689 | MPS-IH BU       | Isolatiehuls, kleur: blauw                     |
| 0201702 | MPS-IH GN       | Isolatiehuls, kleur: groen                     |
| 0201728 | MPS-IH GY       | Isolatiehuls, kleur: grijs                     |
| 0201676 | MPS-IH RD       | Isolatiehuls, kleur: rood                      |
| 0201663 | MPS-IH WH       | Isolatiehuls, kleur: wit                       |
| 0201692 | MPS-IH YE       | Isolatiehuls, kleur: geel                      |
| 0201744 | MPS-MT          | Teststekers                                    |
| 3001239 | PS-UK 2,5 B/Z-6 | Teststekers, kleur: rood                       |
| 0601292 | PSB 3/10/4      | Teststekerbuis, kleur: zilverkleurig           |
| 0201304 | PSBJ 3/13/4     | Teststekerbuis, kleur: zilverkleurig           |
| 0201647 | RPS             | Verloopsteker, kleur: grijs                    |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden