

UK 5

Artikelnummer: 3004016



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3004016>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A000
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, KR, NK, RS

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1007222	SBS 6:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6 x 6,1 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
1004115	WS 3- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 3 klemmen, raster 6 mm
1004209	WS 4- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 4 klemmen, raster 6 mm
1004403	WS 5- 6	Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 5 klemmen, raster 6 mm
0824992	ZB 6 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
Eindplaten		
3003020	D-UK 4/10	Afsluitplaat , lengte: 42,5 mm, breedte: 1,8 mm, hoogte: 35,9 mm, kleur: grijs

bruggen

0201155	EB 2- 6	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
0201142	EB 3- 6	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs
0201139	EB 10- 6	inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0201456	FB 2- 6-EX	Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
0201469	FB 3- 6-EX	Vaste brug, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
0201029	FB 5- 6	Vaste brug, aantal polen: 5, kleur: zilverkleurig
0201184	FB 10- 6	Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0201281	FB 10- 6-EX	Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0201524	FB 100- 6	Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig
0203438	FBI 2- 6	Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
0203250	FBI 10- 6	Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0201650	FBI 100- 6	Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig
0201867	FBI 20- 6	Vaste brug, aantal polen: 20, kleur: zilverkleurig
1302338	IS-K 4	Brugisolatieblokje, kleur: grijs
0301505	ISSBI 10- 6	Brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig
0202280	LB 10-6 BU	Brug, aantal polen: 10, kleur: blauw
0202358	LB 10-6 GY	Brug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0202293	LB 10-6 RD	Brug, aantal polen: 10, kleur: rood
0202303	LB 100-6 BU	Brug, aantal polen: 100, kleur: blauw
0202303	LB 100-6 BU	Brug, aantal polen: 100, kleur: blauw
0202345	LB 100-6 GY	Brug, aantal polen: 100, kleur: grijs
0202316	LB 100-6 RD	Brug, aantal polen: 100, kleur: rood
2303239	USBR 2-7	Schakelbare brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
2305538	USBRJ 2-7	Schakelbare brug, kleur: zilverkleurig

montage

3003224	ATP-UK	Groepenscheidingsplaat, lengte: 56 mm, breedte: 1,5 mm, hoogte: 45,7 mm, kleur: grijs
3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
3022276	CLIPFIX 35-5	Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs
0800886	E/NS 35 N	Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
1201442	E/UK	Eindsteun, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5

1201413	E/UK 1	Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs
1024014	EA 5	Afdekkap, kleur: transparant
1024085	EA 5-WS	Individuele afdekkap, voor afdekking van een klem, met zwarte opdruk (bliksemschicht), opklikbaar, kleur: transparant/geel
0201595	FB-150 METER	Doorverbindingsrail, voor vaste doorverbinding van gelijke in- of uitgangen, van koper, vernikkeld, lengte: 1 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0204110	STL 10N/5N	Trapbrug, aantal polen: 2, kleur: aluminium
0204107	STL 35/ 5	Trapbrug, aantal polen: 2, kleur: witaluminium
1302215	TS-K	Scheidingsplaat, lengte: 22 mm, hoogte: 22 mm, kleur: grijs
2303608	ZSR	Tussenstuk, van metaal, voor aftakkingen van FB-150, met schroef en drukplaat
0200017	ZSR-EX	Tussenstuk, van metaal, voor aftakkingen van FB-150, met schroef en drukplaat

stekers/adapters

0309523	KSS 3- 6	Kortsluitsteker, aantal polen: 3, kleur: zwart
0301547	KSS 6	Kortsluitsteker, aantal polen: 2, kleur: zwart
0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers
3001239	PS-UK 2,5 B/Z-6	Teststekers, kleur: rood
0601292	PSB 3/10/4	Teststekerbus, kleur: zilverkleurig
0201304	PSBJ 3/13/4	Teststekerbus, kleur: zilverkleurig
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden