


UIK 35 BU

Artikelnummer: 3006302



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3006302>

Aansluitklem, schroefaansluiting, doorsnede: 0,75 mm² - 35 mm²,
AWG: 18 - 2, breedte: 15,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS
35/7,5, NS 35/15, NS 32

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A000
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 581 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	2
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

Afmetingen

breedte	15,2 mm
lengte	55 mm
hoogte NS 35/7,5	51 mm
hoogte NS 35/15	58,5 mm
hoogte NS 32	59 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm ²)
test-stootspanning	8 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60947-7-1
nominale stroom I _N	125 A
nominale spanning U _N	800 V
open zijwand	nein

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede massief	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	18
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	2
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	35 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	35 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	10 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	10 mm ²

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	10 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,75 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	6 mm ²
aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	16 mm
schroefdraad	M6
min. aandraaimoment	3,2 Nm
max. aandraaimoment	3,7 Nm

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, CCA

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1004241	WS 4-15	Waarschuwingsschildje, Plaat, oranje, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Engels, montagetechniek: schroeven, klinken, Voor klemmen met een breedte van: 15 mm
1004445	WS 5-15	Waarschuwingsschildje, Plaat, oranje, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Engels, montagetechniek: schroeven, klinken, Voor klemmen met een breedte van: 15 mm
0824945	ZB 15 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm

0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 15,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 15,1 mm
---------	------------------	--

bruggen

0205119	EB 2-15 K/UK 35	inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs
0205106	EB 3-15 K/UK 35	inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs
0205135	EB 10-15	inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0205096	EB 10-15 K/UK 35	inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs
0201333	FBI 2-15	Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig
0201278	FBI 3-15	Vaste brug, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig
0205232	SBH 2-15	Schakelbare brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig

montage

3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
3022276	CLIPFIX 35-5	Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs
0800886	E/NS 35 N	Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
1201442	E/UK	Eindsteun, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5
1201413	E/UK 1	Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs
1024263	EA 11	Afdekprofiel, voor het afdekken van één klem, opklikbaar, niet codeerbaar, kleur: transparant
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)


1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1302215	TS-K	Scheidingsplaat, lengte: 22 mm, hoogte: 22 mm, kleur: grijs

stekers/adapters


0311634	PS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0311582	PS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0311605	PS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0311621	PS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0311579	PS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0311618	PS-IH VT	Isolatiehuls, kleur: paars
0311566	PS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0311595	PS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0311647	PS-MT	Teststekers
0205290	PSB 6/5/6	Teststekerbuis, kleur: zilverkleurig

Tekeningen

schakelschema



1 = eindplaat
 2 = vaste brug
 3 = inlegbrug
 4 = schakelbare brug voor 2 klemmen
 5 = scheidingsplaat
 6 = groepscheidingsplaat
 7 = teststekerbus, voor testaftakking met teststeker
 PS8 = teststekerbus, geïsoleerd, alleen met FBI te gebruiken



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden