**Greep uit de online catalogus**

# UPBV 2,5/15

Artikelnummer: 3045541

De afbeelding toont de 6-polige variant



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045541

Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 47 mm, kleur: grijs

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

| Commerciële gegevens | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 055741 |
| sales group | A871 |
| VPE | 10 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 408 (CAT-3-2013) |

## Technische gegevens

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| breedte | 78 mm |
| lengte | 20,5 mm |
| hoogte | 47 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| test-stootspanning | 6 kV |

| | |
|---|---|
| vervuilingsgraad | 3 |
| overspanningscategorie | III |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| nominale stroom $I_N$ | 24 A |
| nominale spanning $U_N$ | 500 V |
| aantal polen | 15 |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 26 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 12 |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 12 |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,14 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief | 0,14 mm² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief | 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel | 0,14 mm² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel | 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 1 mm² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls | 0,14 mm² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls | 1,5 mm² |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| striplengte | 9 mm |

| | |
|---|---|
| teststift | A3 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |

## Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **Eindplaten** | | |
| 3060432 | DF-UPBV 2,5/ 4 | Bevestigingseindplaat, lengte: 45,7 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 32 mm, kleur: grijs |
| 3036725 | DP PS-5 | Opvulplaat, kleur: rood |
| **bruggen** | | |
| 3030161 | FBS 2-5 | Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: rood |
| 3030174 | FBS 3-5 | Steekbrug, aantal polen: 3, kleur: rood |
| 3030187 | FBS 4-5 | Steekbrug, aantal polen: 4, kleur: rood |
| 3030190 | FBS 5-5 | Steekbrug, aantal polen: 5, kleur: rood |
| 3030213 | FBS 10-5 | Steekbrug, aantal polen: 10, kleur: rood |
| 3030226 | FBS 20-5 | Steekbrug, aantal polen: 20, kleur: rood |
| 3038930 | FBS 50-5 | Steekbrug, aantal polen: 50, kleur: rood |
| **gereedschap** | | |
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |

**montage**


| | | |
|---|---|---|
| 3040591 | PSH 3- 6 | Schermaansluitklem, kleur: zwart |
| 3040601 | PSH 5-10 | Schermaansluitklem, kleur: zwart |
| 3045567 | UPR/ 2 | Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje |
| 3045570 | UPRZ | Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje |
| 3045554 | UPZ/ 2 | Trekontlasting, aantal polen: 2, kleur: zwart |

**stekers/adapters**

| | | |
|---|---|---|
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolatiehuls, kleur: zwart |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolatiehuls, kleur: blauw |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolatiehuls, kleur: groen |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolatiehuls, kleur: grijs |
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolatiehuls, kleur: rood |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolatiehuls, kleur: wit |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolatiehuls, kleur: geel |
| 0201744 | MPS-MT | Teststekers |
| 3032871 | PAI-4-N GY | Testadapter, kleur: grijs |
| 3030983 | PS-5 | Testadapter, kleur: rood |
| 3038723 | PS-5/2,3MM RD | Teststekers, kleur: rood |

## Tekeningen

diagram




De afbeelding toont de deratingcurve van de klem UT 2,5/1P... in combinatie met de steker UPBV 2,5

schakelschema



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden