

PP-H 2,5/14

Artikelnummer: 3209992

De afbeelding toont 6-polige varianten



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209992>

Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 14,
doorsnede: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, breedte: 72,8 mm,
hoogte: 39 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 366885
sales group	A671
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 413 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen

breedte	72,8 mm
lengte	15,8 mm
hoogte	39 mm

Technische gegevens

belastingstroom maximaal	24 A (bij een aderdoorsnede van 2,5 mm ²)
test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
nominale stroom I _N	24 A
nominale spanning U _N	500 V
open zijwand	nein
aantal polen	14

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	14
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	10 mm
teststift	A3

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, ABS, BV, GL, LR, NK, RS

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Eindplaten		
3209824	DF-SP-H 2,5	Bevestigingseindplaat, lengte: 35,8 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 24,7 mm, kleur: grijs
3061431	DFS-SP-H 2,5	Bevestigingseindplaat, lengte: 35,8 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 24,7 mm, kleur: grijs
algemeen		
3209691	PH 2,5/ 2	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 10,4 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 2, kleur: grijs
3209714	PH 2,5/ 4	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 20,8 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 4, kleur: grijs
3209727	PH 2,5/ 5	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 26 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs
3209730	PH 2,5/ 6	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 31,2 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 6, kleur: grijs
3209756	PH 2,5/ 8	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 41,6 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 8, kleur: grijs
3209507	PH 2,5/ 9	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 46,8 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 9, kleur: grijs
3209769	PH 2,5/10	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 52 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 10, kleur: grijs
3209772	PH 2,5/11	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 57,2 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 11, kleur: grijs
3209785	PH 2,5/12	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 62,4 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 12, kleur: grijs
3209798	PH 2,5/13	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 67,6 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 13, kleur: grijs

3209808	PH 2,5/14	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 72,8 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs
3209811	PH 2,5/15	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 78 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 15, kleur: grijs

montage

3040559	PR	Vergrendeling, aantal polen: 1, kleur: oranje
3040630	PR/2	Vergrendeling, aantal polen: 2, kleur: oranje
3040614	PRZ	Vergrendeling, breedte: 5,2 mm, lengte: 3 mm, aantal polen: 2, kleur: oranje
3040591	PSH 3- 6	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040601	PSH 5-10	Schermaansluitklem, kleur: zwart
3040627	PZ/2	Trekontlasting, aantal polen: 2, kleur: zwart
3040643	PZ/4	Trekontlasting, aantal polen: 4, kleur: zwart

stekers/adapters

3002843	ISH 2,5/0,2	Isolatiestophuls, kleur: wit
3002856	ISH 2,5/0,5	Isolatiestophuls, kleur: grijs
3002869	ISH 2,5/1,0	Isolatiestophuls, kleur: zwart
0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers

wartelbehuizing

3209701	PH 2,5/ 3	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 15,6 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 3, kleur: grijs
3209743	PH 2,5/ 7	Kabelbehuizingen, lengte: 19,9 mm, breedte: 36,4 mm, hoogte: 36,8 mm, aantal polen: 7, kleur: grijs

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden