

IPCV 16/ 4-G-10,16

Artikelnummer: 1969713

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1969713>

basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2):
1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen,
contactoppervlak: zilver, montage: solderen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 946739
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	E541
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 572 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	13,6 mm
rastermaat	10,16 mm
afm. a	30,48 mm
aantal polen	4
stiftafmetingen	0,8 x 1,2

stiftafstand	10,16 mm
printgatdiameter	1,7 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	IPCV 16/..-G
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (II/2)	8 kV
nominale spanning (III/2)	1000 V
nominale spanning (II/2)	1000 V
nominale stroom I_N	76 A
nominale spanning U_N	1000 V
belastingstroom maximaal	76 A
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Kleur	groen
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	66 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	66 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	600 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	5 A

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0805179	SK 10/5:SO	Coderingskaarten, wit, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 10 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Coderingskaarten, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken
algemeen		
1970016	CS-IPC 16/ 6	Polarisatiestift, dient bij handmatige montage als draaibeveiliging op de printplaat
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



De afbeelding toont de 3-polige variant


diagram



Deratingkurve für: ISPC 16/...-ST-10,16 mit IPCV 16/...-G-10,16

Maatschets

De afbeelding toont de 3-polige variant



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden