



## UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R

Artikelnummer: 2970196

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2970196>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en COMBICON-connector, gepolariseerd, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 32



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 087685
sales group	I120
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 547 (CAT-7-2013)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	250 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	3 A
aantal polen	32
breedte	112,5 mm
hoogte	77 mm
diepte	58,5 mm

---

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning contact/contact	1,5 kV
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

#### **Aansluitgegevens aansluiting 1**

benaming aansluiting	COMBICON MSTB
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	schroefaansluiting
aantal polen	32
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	7 mm
schroefdraad	M3

#### **Aansluitgegevens aansluiting 2**

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	schroefaansluiting
aantal polen	32
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

## Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Tekeningen

schakelschema



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden