

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24

Artikelnummer: 1702474

De afbeelding toont de 3-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702474>

Printklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: SMD/THT/THR, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 592314
sales group	E411
VPE	770 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-1-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	9 mm
rastermaat	2,5 mm
afm. a	7,5 mm
aantal polen	4
stiftafstand	2,5 mm


Technische gegevens

artikelfamilie	PTSM 0,5/...-H-SMD
isolatiemateriaalgroep	IIIa
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	32 V
nominale spanning (III/2)	160 V
nominale spanning (II/2)	160 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	6 A
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²
belastingstroom maximaal	6 A
isolatiemateriaal	LCP
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
striplengte	6 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1205202	SZS 0,4X2,0	Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie


Maat M: 12,7 mm



diagram



Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden