

**Klantenbeheer:**

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!  
**Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.**  
 Telefonisch: +49 9605-92206-0  
 Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: [ersatzteil@esotec.de](mailto:ersatzteil@esotec.de)  
 Per E-mail bij vragen over het product: [technik@esotec.de](mailto:technik@esotec.de)  
**Product: artikelnummer van de fabrikant: 102030, 102031**

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

**1. Inleiding**

Geachte klant, wij danken u voor de aankoop van dit product. U hebt een product verworven dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.



Het product voldoet aan de door de geldende Europese en nationale richtlijnen gestelde eisen. De conformiteit werd aangetoond, de betreffende verklaringen en documenten werden zijn de fabrikant gearhiveerd.

Om deze toestand te handhaven en een ongevaarlijke werking te vrijwaren, moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.

**2. Veiligheidsinstructies**

De garantieclaim en de garantie vallen weg bij beschadigingen aan het product die door veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing veroorzaakt wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die daaruit voortvloeit! Hetzelfde geldt bij materiële schade of lichamelijke letsels die door een ondeskundige hantering of door veronachtzaming van de veiligheidsinstructies veroorzaakt worden.

- Let erop dat dit product niet in de handen van kinderen geraakt, het is geen speelgoed!
- Houd plastic folie of ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.
- Neem in commerciële faciliteiten de ongevallenpreventievoorschriften van de organisatie van de vakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in acht.

**3. Functie en reglementair voorgeschreven gebruik**

Het huisnummernarmatuur moet buiten aan een schaduwvrije zonnzijde gemonteerd worden. Overdag wordt de ingebouwde accu via de zonne-energiemodule in de bovenzijde van het huisnummer geladen. De verlichting schakelt automatisch bij duisternis in en bij ochtendlicht of bij een lege accu weer uit.

De maximale verlichtingsduur van de verlichting bedraagt bij een volle accu en zonder bij te laden ca. 100 uur.

**Opmerking:** Tijdens de wintermaanden kan het voorkomen dat het daglicht niet volstaat om ertoe te komen dat het licht 's avonds brandt. Zoek in dit geval een gunstigere positie voor uw huisnummernarmatuur op zonne-energie. Het product kan het hele jaar buiten gebruikt worden.

**Opmerking:** Gelieve erop te letten dat het armatuur op zonne-energie aan een schaduwvrije zuid-, oost- of westkant gemonteerd wordt. Bij een opstelling aan noordkanten kan het product niet gebruikt worden. In de winter moet de zonne-energiecel altijd sneeuwvrij zijn.


**4. Ingebruikname****4.1 Opplakken van de nummers**

Uw huisnummer kan door middel van bijgevoegde set cijfers individueel opgeplakt worden. Trek hiervoor gewoon de benodigde cijfers of letters af en plak deze langs buiten op het te verlichten oppervlak.

**4.2 Montage van het nummerarmatuur**

Zoek een geschikte plaats voor de montage van het huisnummer. Kies een zo zonnig en schaduwvrij mogelijke plaats, **niet onder luifels, uit.**

1. Open het huisnummernarmatuur.
2. Draai hiervoor de schroef aan de onderzijde van de behuizing uit en neem het bovenstuk langs boven af.
3. Eerst wordt de achterzijde van de behuizing door middel van bijgevoegde schroeven in de beide bovenste sleuven vastgehaakt en daarna via het onderste gat tegen het onbevoegde uithaken beveiligd.



4. Verbind nu het contactvoetje van het accupack (afbeelding 1) met de stekker aan de kabel van de printplaat.

**Opmerking:** Deze stekker is beschermd tegen een verwisseling van de polen, gelieve voorzichtig te werk te gaan.

5. Hang de voorzijde van de behuizing aan de aan de wand gemonteerde achterzijde en bevestig beide onderdelen met de aanvankelijk uitgedraaide schroef aan de onderzijde van het huisnummernarmatuur.



Het huisnummernarmatuur is nu gebruiksklaar.

**5. Wisselen van het accupack**

Na ca. 2 jaar zal de capaciteit van het accupack afnemen en moet dit gewisseld worden. Het accupack is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar.

1. Open het huisnummernarmatuur. Draai hiervoor de schroef aan de onderzijde van de behuizing uit en neem het bovenstuk af.
2. Zet de accu uit (afbeelding 2) en open het batterijvak door op de beide grendelinrichtingen te duwen (afbeelding 3).
3. Leg het nieuwe accupack in, sluit het deksel weer en steek de stekker van het accupack weer in het contactvoetje van de printplaat.
4. Sluit de behuizing weer in omgekeerde volgorde.

**Opmerking:** Verbruikte accu's moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden en horen niet thuis bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude accu's terug te nemen.

**6. Functiestoringen****Lamp schakelt bij duisternis niet in**

- Op zonschijn wachten en accupack opladen.
- Is de montagepositie optimaal? Eventueel te weinig zonlicht op de zonne-energiecel.
- Wordt de zonne-energiecel 's nachts door extern licht verlicht (bv. Felle lamp, ...) zodat de inschakeldrempel niet bereikt wordt? Test 's nachts doorvoeren: zonne-energiecel verduisteren door de handpalm erop te leggen. Als het verlichtingsmiddel inschakelt, is er extern licht aanwezig. Montagepositie wijzigen!
- Vervang de accuset door een nieuwe van hetzelfde type.

**7. Technische gegevens**

Zonne-energiemodule: 1,4 Wp kristalhoudend

Beschermingsgraad: IP 34

Beschermingsklasse: III

Accu: 1 st. NiMh 3,6 V/1300 mAh (reserve art.-nr: 901021)

Verlichtingsmiddel: 1 witte Lumimicro SMD multichip lichtgevende diode

Reflectiehoek LED: 120°

Lichtkleur: Art.-nr: 102030: 2800 K (warmwit)

Art.-nr: 102031: 5500 K (daglichtwit)

Lichtsterkte: Art.-nr: 102030: 18 lm

Art.-nr: 102031: 20 lm

Verlichtingstijd: Max. 100 uur bij volle accuset

Roestvrij staal: 0,8 mm AISI 304

**Opmerkingen over accu's**

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

**Batterijen terugnemen**

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen.

**Klantenbeheer:**

esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer  
 Tel.-Nr: +49 9605-92206-0 Fax.-Nr: +49 9605-92206-10  
 e-mail: [info@esotec.de](mailto:info@esotec.de) Internet: [www.esotec.de](http://www.esotec.de)  
 WEEE: DE59284711

**Verwijdering:**

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikelen wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!

