

# Handleiding

NL

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

## 1. Inleiding

Zeergeachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp. Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

## 2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzekeer een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

## 3. Reglementair voorgeschreven gebruik

Het licht schakelt automatisch bij duisternis in en bij morgenlicht weer uit. De maximale verlichtingsduur bedraagt bij een volle accu en zonder bij te laden ca. 10 uur. De in het bovenste gedeelte van de behuizing ingebouwde zonnemodule laadt de ingebouwde accu op. Door middel van twee schakelaars kan het licht in- en uitgeschakeld resp. kan er tussen knipper- en continu licht een keuze gemaakt worden. De verlichting geschikt is voor het gebruik buiten.

Opmerking: gelieve erop te letten dat de zonnemodule zoveel mogelijk naar het zuiden gericht is en dat schaduw vermeden wordt. Bij een positionering aan een noordkant is het product niet bruikbaar. In de winter moet de zonnemodule altijd sneeuwvrij zijn en omwille van minder zonlicht moet er met een verkorte verlichtingsduur rekening gehouden worden.

## 4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en rol het vermogen tussen zonnemodule en heester helemaal uit.

2. Steek de aardspies onderaan aan de zonnemodule en aan de heester vast (afbeelding 1).



3. Schakel de tuimelschakelaar aan de onderzijde van de behuizing in de stand "ON" ("Aan"). De verlichting is nu ingeschakeld. Door middel van de tweede schakelaar kan er tussen de modus "Continu licht" of de modus "Knipperlicht" een keuze gemaakt worden (afbeelding 2).

**Opmerking:** in de stand "OFF" ("Uit") is de verlichting uitgeschakeld en wordt de accu niet geladen.

4. De besturingseenheid en de heester kunnen met de aardspies in de aarde gestoken worden.

De ingebruikname is nu beëindigd.

**Opmerking:** tijdens de wintermaanden moet in het algemeen met weinig lichtduur gerekend worden. Indien de lamp de eerste avond niet oplicht, gelieve dan te wachten tot een dag met zon.



## 5. De accu vervangen

Na een of twee jaar zal de capaciteit van de accu afnemen en moet deze vervangen worden. De accu is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar. Uitsluitend een accu van hetzelfde model gebruiken.

1. Zet de schakelaar links in de stand "OFF" ("Uit").
2. Schroef de 4 schroeven aan het onderste deel van de behuizing uit en neem het deksel af (afbeelding 3).
3. Neem de accu uit de houder
4. Plaats de accu opnieuw met dezelfde polariteit in en sluit de behuizing opnieuw (afbeelding 4).

**Opmerking:** lege accu's moeten op milieuvriendelijke wijze verwijderd worden en horen niet in het huisvuil. Uw handelaar is wettelijk verplicht om de oude accu's terug te nemen.

## 6. Storingen

**De lamp schakelt niet in wanneer het donker wordt**

- Een externe lichtbron (bv. een straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert dat de lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats

**Wanneer het donker wordt schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.**

- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect. Accu vervangen.

## 7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 1,2 V  
Accuset: NiMh 1,2 V/2000 mAh  
Verlichting: 36 lichtdioden (LED)  
Lichtduur: max. 10 uur bij volle accuset

### Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton" en met een van de chemische symbolen uitgerust.



NiMh

### Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

### Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!  
**Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.**  
Telefonisch: +49 (0)9605-92206-27  
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: [ersatzteil@esotec.de](mailto:ersatzteil@esotec.de)  
**Artikelnummer fabrikant: 102104**

### Verwijdering:

Geachte klant  
Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp!

Copyright esotec GmbH