

Handleiding

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de zonnelamp.

Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbedrijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding

Zeergeachte klant Wij danken u voor de aankoop van de zonnelamp.

Met deze zonnelamp heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek gebouwd werd.

Dit product voldoet aan de vereisten van de geldige Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dienovereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsaanwijzingen



- Bij schade, die veroorzaakt worden door het niet naleven van deze bedieningshandleiding, vervalt de aanspraak op garantie!
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor volgschaden!
- Bij materiële of persoonlijke schade, die veroorzaakt worden door een onvakkundige bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een vakkundige inbedrijfstelling van de zonnelamp.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevalpreventie van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen nageleefd worden.

3. Reglementair voorgeschreven gebruik

De lichtketting schakelt automatisch bij duisternis in en bij morgenlicht weer uit. Er kan een keuze uit 7 verschillende verlichtingsprogramma's gemaakt worden. De maximale verlichtingsduur bedraagt bij een volle accu (afhankelijk van de modus) max. 10 uur. De in het bovenste gedeelte van de behuizing ingebouwde zonnemodule laadt de ingebouwde accu op. Door middel van twee schakelaars kan de lichtketting in- en uitgeschakeld resp. kan de gewenste knippermodus vastgezet worden. De lichtketting geschikt is voor het gebruik buiten. De LED's mogen niet in het water (vijver) neergelaten worden.

Opmerking: gelieve erop te letten dat de zonnemodule zoveel mogelijk naar het zuiden gericht is en dat schaduw vermeden wordt. Bij een positionering aan een noordkant is het product niet bruikbaar. In de winter moet de zonnemodule altijd sneeuwvrij zijn en omwille van minder zonlicht moet er met een verkorte verlichtingsduur rekening gehouden worden.

4. Ingebruikname

1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking en tentoonstelt de lichtketting.
2. Leg de lichtketting rond een heester of struik. Let erop dat de lichtketting niet permanent in het water (bijvoorbeeld vijver) ligt. Regen of sneeuw schaadt de lichtketting niet, ze is geschikt voor het gebruik buiten.
3. Schakel de rechtse tuimelschakelaar in de stand "AUTO" ("Automatisch") en de linkse tuimelschakelaar in de stand "ON" ("Aan"). De lichtketting is nu ingeschakeld en al de acht knippermodi worden achtereenvolgens doorgeschakeld.

Instellen van een duurzame modus:

Om een bepaalde modus (bijvoorbeeld continu licht) blijvend vast te zetten, schakelt u gewoon de schakelaar bij het bereiken van de gewenste modus in de stand "MODE" ("Modus"). De gewenste modus is nu vergrendeld.



Opmerking: bij de overgang van de laatste knippermodus naar continu licht blijft de ketting ca. 7 seconden lang donker. Deze tijdspanne is eveneens geprogrammeerd en is normaal. Er is geen sprake van een defect.

Opmerking: in de stand "OFF" ("Uit") is de lichtketting uitgeschakeld en wordt de accu niet geladen.

4. De besturingseenheid kan met de aardspies in de aarde gestoken of met de houder respectievelijk op de grond en aan de wand geschroefd worden.


Opmerking: tijdens de wintermaanden moet er over het algemeen met een verkorte verlichtingsduur rekening gehouden worden. Gelieve een zonnige dag af te wachten indien de lamp op de eerste avond nog niet verlicht is.

NL

5. De accu vervangen

Na een of twee jaar zal de capaciteit van de accu afnemen en moet deze vervangen worden. De accu is in de handel of bij de fabrikant verkrijgbaar. Uitsluitend een accu van hetzelfde model gebruiken.

2.



1. Zet de schakelaar links in de stand "OFF" ("Uit") en de schakelaar rechts in de stand "AUTO" ("Automatisch").
2. Schroef de 4 schroeven aan het onderste deel van de behuizing uit en neem het deksel af.
3. Neem de accu uit de houder
4. Plaats de accu opnieuw met dezelfde polariteit in en sluit de behuizing opnieuw.

Opmerking: lege accu's moeten op milieuvriendelijke wijze verwijderd worden en horen niet in het huisvuil. Uw handelaar is wettelijk verplicht om de oude accu's terug te nemen.

6. Storingen

De lamp schakelt niet in wanneer het donker wordt

- Een externe lichtbron (bv. een straatlantaarn) simuleert daglicht en verhindert dat de lamp inschakelt. Plaats de lamp op een meer donkere plaats

Wanneer het donker wordt schakelt de lamp niet of slechts korte tijd in.

- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect. Accu vervangen.

LED's blijven vanaf de overgang naar continu licht ca 7 seconden lang donker.


- Dit is heel normaal en in de elektronische besturingsinrichting zo geprogrammeerd.

7. Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	1,2 V
Accuset:	NiMh 1,2 V/2000 mAh
Verlichting:	100 lichtdioden (LED)
Lichtduur:	max. 10 uur bij volle accuset

Batterijen terugnemen

- Batterijen mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.
- De consument is wettelijk verplicht batterijen na gebruik terug te geven, bijvoorbeeld bij de openbare verzamelinstantie of daar waar dergelijke batterijen verkocht worden.
- Batterijen met schadelijke stoffen zijn met het symbool „doorstreepte afvalton“ en met een van de chemische symbolen uitgerust.



Opmerkingen over accu's

- Accu's horen niet thuis in de handen van kinderen. Laat nooit accu's open rondslingeren. Er bestaat gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden.
- Accu's mogen nooit kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen worden. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Uitlopende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik daarom in dit geval geschikte, beschermende handschoenen te dragen.
- Er mogen bij de wissel van de accu's enkel gelijkaardige accu's van de fabrikant gebruikt worden. Er mogen in geen geval batterijen gebruikt worden, omdat deze niet oplaadbaar zijn.
- Let bij het inleggen van de accu's op juiste polariteit.
- Bij langer niet-gebruik (bijvoorbeeld opslag) verwijdert u de ingelegde accu's om beschadigingen door uitlopende accu's te vermijden.

Klantenbeheer:

Bij problemen of vragen over dit product contacteert u ons gewoon!
Van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
Telefonisch: +49 (0)9605-92206-27
Per E-mail bij bestellingen van wisselstukken: ersatzteil@esotec.de
Artikelnummer fabrikant: 102102 (lichtkleur warmwit)
Artikelnummer fabrikant: 102103 (lichtkleur gevarieerd)

Verwijdering:

Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen bestaan die gerecycleerd kunnen worden. Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische apparatuur. Wij danken u voor uw hulp!