

SACC-MS-12PCON SCO

Artikelnummer: 1559592



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1559592>

Sensor-/actorconnector, steker, recht, 12-polig, M12 SPEEDCON, metalen rand, Piercecon®, kabeldiameter max. 8,2 mm



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 314855
sales group	D118
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 19 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	12
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA
materiaal handgreep	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	FKM
aansluitmethode	Piercecon [®] -snelaansluiting
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
aderdiameter incl. isolatie	0,95 mm ... 1,05 mm
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede	≥ 5
buitendiameter	5,4 mm ... 8,2 mm
aderisolatiemateriaal	PUR / PVC
sleutelwijdte wartelmoer	13 mm
opbouw litzten volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 klasse 6
aansluitdoorsnede	0,14 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	26
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-rand)

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430873	PROT-M12 FS-PA-CHAIN	Afsluitkap M12 van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor niet-bezette M12-stekers
gereedschap		
1212487	MICROFOX-SP-1	Elektronicazijknijptang, puntkop, zonder afkanting, met openingsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering
1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
kabel/ader		
1441532	SAC-12P-100,0-PVC/0,14	Sensor-/actorkabel, 12-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 100 m

Tekeningen


Maatschets



Steker M12 x 1, recht

schematekening

Poolschema steker M12, 12-polig, aanzicht stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden