

SAC-5P-15,0-186/FS SCO

Artikelnummer: 1518397



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1518397>

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij
kabeluiteinde, op bus recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd,
kabellengte: 15 m



Houd er a.u.b. rekening mee dat
de hier aangegeven gegevens
uit de online catalogus afkomstig
zijn. De volledige informatie
en gegevens vindt u in de
gebruikersdocumentatie onder [http://
www.download.phoenixcontact.de](http://www.download.phoenixcontact.de)
Op alle internet downloads zijn de
Algemene gebruiksvoorwaarden van
toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 968519
sales group	D112
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 307 (CAT-8-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	15 m

striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens


polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietswerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PUR POWER 0,75 mm ² zwart
kabeltype (afkorting)	186
kabelcode	LiY11Y
aderdoorsnede	5x 0,75 mm ² (voedingskabel)
AWG signaalleiding	18
aderopbouw signaalleiding	42x 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,7 mm ± 0,05 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,23 mm (aderisolatie)
	≥ 0,76 mm (buitenmantel)
aderkleuren	bruin, wit, blauw, zwart, grijs
compleet getwist	5 aders rond opvulling naar de kern
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
kabeldiameter D	6,3 mm ± 0,2 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	63 mm
aantal buigcycli	2000000
buigradius	63 mm

richting van de verplaatsing	5 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s
versnelling	5 m/s ²
kabelgewicht	67 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C)
aderweerstand	max. 26 Ω/km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V
testspanning kabel	≥ 3000 V
vlambestendigheid	volgens UL-Style 20549
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




Bus M12 x 1, recht

schakelschema




Contactbezetting van de M12-bus

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde



PUR POWER 0,75 mm² zwart [186]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden