

SAC-5P-10,0-PVC/M12FR SH BK

Artikelnummer: 1527757

Zoals de afbeelding, echter met zwarte handgreep



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1527757>

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde,
op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 959029
sales group	D117
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
kabellengte	10 m
striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm

Algemene gegevens


polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
steekcycli	≥ 100
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PVC zwart
kabeltype (afkorting)	PVC
aderdoorsnede	5x 0,34 mm ² (signaalader)
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,35 mm ± 0,02 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,23 mm (aderisolatie)
	≥ 0,76 mm (buitenmantel)
aderkleuren	bruin, wit, blauw, zwart, grijs
compleet getwist	5 aders rond opvulling naar de kern
afscherming	vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking	85 %
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
kabeldiameter D	5,9 mm ± 0,2 mm
kabelgewicht	55 kg/km
buitenmantel, materiaal	PVC
materiaal opvulling	PVC
materiaal aderisolatie	PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 10 MΩ*km (bij 20 °C)

aderweerstand	$\leq 58 \Omega/\text{km}$ (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	$\leq 300 \text{ V}$
testspanning kabel	$\geq 3000 \text{ V}$
vlambestendigheid	volgens UL-Style 2464
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




Bus M12 x 1, haaks, afgeschermd

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-
gepolariseerd, aanzicht buszijde



PVC zwart [PVC]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden