

AP 3 METER


Artikelnummer: 5022643

De afbeelding toont een combinatie van de varianten AP 3-TNS 32 en AP 3-TNS 35

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022643>

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES; aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 095246
sales group	B232
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39162000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	93,5 mm
hoogte	44,5 mm
breedte (a)	1 m
kleur	transparant
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-15 °C ... 65 °C
materiaal	PVC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

AP 3 METER Artikelnummer: 5022643

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022643>

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden