

SACC-DSI-MS-5CON-M12 SCO

Artikelnummer: 1551833



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551833>

Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, M12 SPEEDCON, A-
gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad,
met rechte soldeeraansluiting

CANopen

DeviceNet

SPEEDCON
LOCKING

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 188 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen


GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:



Ex-toelatingen:

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Maatschets




montage-uitsparing

Frontaanzicht M12-inbouwconnector



schematekening

Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden