

## AP 2 METER

Artikelnummer: 5022627

De afbeelding toont het afdekprofiel met de insteekstrook AP-ES op de afdekprofielhouder AP 2-TU



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022627>

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de afdekprofielhouder AP 2-TU geklikt, codeerbaar met insteekstrook AP-ES, aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte: 1 m

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 095222 |
| sales group           | B232                                                                                                   |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                                 |
| Douanetarief          | 39162000                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|             |             |
|-------------|-------------|
| lengte (b)  | 60 mm       |
| hoogte      | 33 mm       |
| breedte (a) | 1 m         |
| kleur       | transparant |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 65 °C |
| materiaal                      | PVC              |

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden