Greep uit de online catalogus

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH

Artikelnummer: 1542897



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542897

Connectoren, 4-polig, rechte steker M8, schroefaansluiting, Materiaal rand: messing, vernikkeld, kabeldiameter 3,5 mm ... 5,5 mm

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 097819
sales group	D124
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 17 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	4
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,2 Nm (M8-rand)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (wartelschroef bij kabelbuitendiameter 3 mm ... 4 mm)
	0,8 Nm ... 1 Nm (wartelschroef bij kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm)
	0,1 Nm (Schroefklemmen)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vastschroeven
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal handgreep	messing, vernikkeld
materiaal kartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,14 mm² ... 0,5 mm²
aderdoorsnede AWG	26 ... 20
montage-instructie	De aders kunnen zowel met adereindhulzen (zonder isolatie) als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	3,5 mm ... 5,5 mm
statusindicatie	Nee
striplengte van de mantel	12 mm
striplengte van de afzonderlijke aders	4 mm

Toelatingen

toelatingen	GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430857	PROT-M 8 FS-PA-CHAIN	Afsluitkap M8 van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor M8-stekers
gereedschap		
1208474	SACC BIT M8-D12	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M8-connectoren met rand, behalve M8-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208487	TSD 02 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M8-connectoren
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M…momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits
kabel/ader		
1535794	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25	Kabelrol, PUR, halogeenvrij, zwart, 4-polig, afgeschermd, 4 x 0,25 mm2, aderkleuren: bruin / wit / blauw / zwart, kabellengte: 100 m
1501715	SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34	Kabelrol, PUR, halogeenvrij, zwart, 4-polig, afgeschermd, aderkleuren: bruin / wit / blauw / zwart, kabellengte: 100 m


Tekeningen

Maatschets



Steker M8 x 1, recht, afgeschermd

schematekening



Poolschema steker M8, 4-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden