Greep uit de online catalogus

HC-MOT-AFL-SET

Artikelnummer: 1409053



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409053

Connector motorzijde, metalen EMC-aanbouwbehuizing incl. crimp-contactblok, met vlakke afdichting en gelakte beschermkap, zonder crimpcontacten, behuizing met overlakbare dikke-film passivering

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 619349
sales group	D005
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	79070000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 53 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 100 °C
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
bouwvorm	MOT

aansluitdoorsnede	0,35 mm² ... 2,5 mm² (vermogenscrimpcontacten)
	0,14 mm² ... 1 mm² (stuurcrimpcontacten)
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 14 (vermogenscrimpcontacten)
	26 ... 18 (stuurcrimpcontacten)
striplengte van de afzonderlijke aders	6 mm (vermogenscrimpcontacten)
	4,5 mm (stuurcrimpcontacten)

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	EPDM
materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactoppervlak, vermogenscontact	Au
materiaal contactoppervlak, stuurcontact	Au
materiaal contactblok	PA

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	250 V (signaal)
test-stootspanning	6 kV (vermogenscircuit fase-behuizing)
	8 kV (vermogenscircuit fase/fase)
	4 kV (stuurstroomcircuit)
nominale stroom	16,5 A (vermogenscontacten)
	2,5 A (stuurcontacten)

Toelatingen

toelatingen: cCSAus, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1409257	HC-MOT-AFL-FL-DI	Vlakke afdichting voor flenzen
1409147	HC-MOT-SD-L-KU	Gelakte beschermkap voor behuizingen aan de motorzijde
stekers/adapters		
1600027	CP-HCC 4	Polarisatieprofiel, kleur: rood


Tekeningen

diagram




Deratingcurve

Maatschets




Maatschets



Flenstekening (1,5* = interface-afmetingen min. tot deze hoogte).

schematekening



Poolschema aansluitzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden