

Kabelschoen - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Vlakstifkabelschoen, geel, 4 - 6 mm², stiftafmetingen 32 x 4,5 mm

Product Features

- hardgesoldeerde perszone voor maximale uittrekkrachten in combinatie met CRIMPFOX RCI...-tangen
- eenvoudige en veilige aderinvoer met 'EASY ENTRY'
- halogeenvrij
- elektrolytisch vertind

Key commercial data

package_quantity	50
GTIN	4046356528030

Technical data

afmetingen

lengte (b)	32 mm
breedte (a)	4,5 mm
lang contactbereik	18 mm
lengte isolatiehuls (c)	14 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	6,6 mm
materiaaldikte (g)	1 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C

Algemeen

kleur	geel
striplengte	9 mm
toevoegingen	halogeenvrij
materiaal	koper

classifications

eCl@ss

Kabelschuh - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052


UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Drawings

Kabelschoen - C-BCSI 6/18X4,5 - 3240533

Maatschets



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>