

## EMLP (27X27)R SR

Artikelnummer: 0827467



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0827467>

Kunststofschildje, rol, zilverkleurig, niet gecodeerd, Codeerbaar met:  
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek:  
plakken, Schrijfvlak: 27 x 27 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 046356 430845 |
| sales group           | B131                                                                                                   |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                                 |
| Douanetarief          | 39199000                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 274 (CAT-5-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| lengte (b)                         | 27 mm                       |
| breedte (a)                        | 27 mm                       |
| kleur                              | zilverkleurig               |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                          |
| wisvastheid                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 120 °C           |

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (montage)                            | 18 °C ... 40 °C                          |
| toevoegingen                                              | siliconen- en halogeenvrij               |
| materiaal                                                 | polyester                                |
| aantal afzonderlijke schildjes                            | 500                                      |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel                  | 2                                        |
| RoHS-conform                                              | ja                                       |
| halogeenvrij                                              | ja                                       |
| siliconenvrij                                             | ja                                       |
| cadmiumvrij                                               | ja                                       |
| sticker                                                   | acrylaat                                 |
| bedrukbaarheid                                            | thermisch                                |
| apparaat                                                  | 5146257 THERMOMARK S1.1                  |
|                                                           | 5146231 THERMOMARK X1.2                  |
|                                                           | 5146477 THERMOMARK ROLL                  |
|                                                           | 5145313 THERMOMARK S1                    |
|                                                           | 5145274 THERMOMARK X1.1                  |
| drukliint                                                 | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110            |
|                                                           | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU         |
|                                                           | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN         |
|                                                           | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD         |
| weersbestendigheid testspecificatie                       | overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| testduur                                                  | 96 h                                     |
| resultaat wisbestendigheidheidstest                       | Test doorstaan                           |
| zoutnevel testspecificatie                                | DIN EN ISO 9227:2012-09                  |
| testduur                                                  | 96 h                                     |
| resultaat zoutneveltest                                   | Test doorstaan                           |
| wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie | DIN 50018:1997-06                        |
| klimaattrede                                              | KFW 1,0 S                                |
| cycli                                                     | 2                                        |
| resultaat condenstest                                     | Test doorstaan                           |
| wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08      |
| resultaat                                                 | Test doorstaan                           |
| brandbestendigheid                                        | zelfdovend                               |
| Sterkte folie                                             | 175 µm                                   |
| Sterkte kleefstof                                         | 400 µm                                   |

## Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving            | Omschrijving                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                         |                                                                                                                         |
| 0828988         | CARRIER-EMLP 22 (27X27) | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 27 mm |
| 0827449         | CARRIER-EMP 22 (27X27)  | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, diameter: 22 mm, Schrijfvlak: 27 x 27 mm |
| 5145384         | THERMOMARK-RIBBON 110   | Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart                                                              |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden