

EMLP (13X9)R

Artikelnummer: 0819453



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0819453>

Kunststofschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek:
plakken, Schrijflak: 13 x 9 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 159838
sales group	B131
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39199000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 274 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	13 mm
breedte (a)	9 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C

omgevingstemperatuur (montage)	18 °C ... 40 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
aantal afzonderlijke schildjes	500
aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
sticker	acrylaat
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145313 THERMOMARK S1
	5145274 THERMOMARK X1.1
druklint	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN ISO 9227:2012-09
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
wisbestendigheid van de testspecificatiecoderingen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
resultaat	Test doorstaan
brandbestendigheid	zelfdovend
Sterkte folie	175 µm
Sterkte kleefstof	400 µm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden