

EMT (103X23)R

Artikelnummer: 0800040



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800040>

Inklikbare codering, voor het coderen van Siemens-besturingen

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 545402
sales group	B130
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	39269092
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 291 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	103 mm
breedte (a)	23 mm
kleur	wit
wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyester
aantal afzonderlijke schildjes	500

aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
RoHS-conform	ja
halogeenvrij	ja
siliconenvrij	ja
cadmiumvrij	ja
bedrukbaarheid	thermisch
apparaat	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145274 THERMOMARK X1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5145313 THERMOMARK S1
	5146257 THERMOMARK S1.1
druklint	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
test op stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan
weersbestendigheid testspecificatie	overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2:2009-11
testduur	96 h
resultaat wisbestendigheidheidstest	Test doorstaan
zoutnevel testspecificatie	DIN EN ISO 9227:2012-09
testduur	96 h
resultaat zoutneveltest	Test doorstaan
wisselend klimaat met condensvorming en SO2-testsificatie	DIN 50018:1997-06
klimaattrede	KFW 1,0 S
cycli	2
resultaat condenstest	Test doorstaan
Sterkte folie	175 µm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

algemeen

5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Druklint, lengte: 300000 mm, breedte: 110 mm, kleur: zwart
---------	-----------------------	--

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden