


Transformator 230V, 4/8/12V, 2/2/1, 5A, 2PE
Type TR-G3/18
Catalog No. 272483

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| Technische gegevens ontwerpverificatie | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|------|
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | I_n | A | 0 |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 0 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 7.02 |
| Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk | P_{vs} | W | 0 |
| Vermogensverliesafgiftecapaciteit | P_{ve} | W | 0 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min. | | °C | -25 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max. | | °C | 40 |
| | | | 0 |

Technische gegevens ETIM 7.0

| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Beltransformator (EC001547) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------|
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Beltransformator / Beltransformator (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011]) | | | |
| Primaire spanning | | Volt | 230 |
| Secundaire spanning 1 | | Volt | 4 |
| Secundaire spanning 2 | | Volt | 8 |
| Secundaire spanning 3 | | Volt | 12 |
| Secundaire stroomsterkte 1 | | Amp | 2 |
| Secundaire stroomsterkte 2 | | Amp | 2 |
| Secundaire stroomsterkte 3 | | Amp | 1.5 |
| Max. uitgangsvermogen | | Watt | 0 |
| Max. uitgangsstroom | | Amp | 0 |
| Max. verliesvermogen | | Watt | 0 |
| Type transformator | | | Standaard beltrafo |
| Geschikt voor opbouw (stucwerk) | | | Ja |
| Geschikt voor inbouw (stucwerk) | | | Nee |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | | | Ja |
| Lengte | | Millimeter | 55 |
| Breedte | | Millimeter | 36 |
| Hoogte | | Millimeter | 90 |
| Breedte in module-eenheden | | | 2 |
| Kortsluitbeveiliging | | | Ja |
| Temperatuurbescherming | | | Ja |
| Met aan/uitschakelaar | | | Nee |