


**Impulsschakelaar, 230AC, 1 M, 16A, 50Hz, 1PE**
**Type** Z-S230/S  
**Catalog No.** 265262

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| Technische gegevens ontwerpverificatie                    |           |    |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | $I_n$     | A  | 16  |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk               | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk | $P_{vid}$ | W  | 1.5 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min.                         |           | °C | -20 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max.                         |           | °C | 45  |

## Technische gegevens ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                 |  |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|
| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Bistabielrelais (EC000188)                                                                                                                                             |  |            |                        |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Stroomstootschakelaar (ecI@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) |  |            |                        |
| Functie                                                                                                                                                                                                         |  |            | Mechanisch, schakelaar |
| Montagewijze                                                                                                                                                                                                    |  |            | DIN-rail               |
| Breedte in module-eenheden                                                                                                                                                                                      |  |            | 1                      |
| Inbouwdiepte                                                                                                                                                                                                    |  | Millimeter | 60                     |
| Aantal contacten als maakcontact                                                                                                                                                                                |  |            | 1                      |
| Aantal contacten als verbreekcontact                                                                                                                                                                            |  |            | 0                      |
| Aantal contacten als wisselcontact                                                                                                                                                                              |  |            | 0                      |
| Stuurspanning 1                                                                                                                                                                                                 |  | Volt       | 230 - 230              |
| Stuurspanningstype 1                                                                                                                                                                                            |  |            | AC                     |
| Frequentie stuurspanning 1                                                                                                                                                                                      |  | Hertz      | 50 - 50                |
| Stuurspanning 2                                                                                                                                                                                                 |  | Volt       | 0 - 0                  |
| Stuurspanningstype 2                                                                                                                                                                                            |  |            | AC                     |
| Frequentie stuurspanning 2                                                                                                                                                                                      |  | Hertz      | 0 - 0                  |
| Nom. (meet)schakelstroom                                                                                                                                                                                        |  | Amp        | 16                     |
| Voedingsspanning                                                                                                                                                                                                |  | Volt       | 250 - 250              |
| Spanningstype voedingsspanning                                                                                                                                                                                  |  |            | AC                     |
| Max. gloeilampbelasting                                                                                                                                                                                         |  | Watt       | 0                      |
| Max. belasting TL-buis                                                                                                                                                                                          |  | Voltamp    | 0                      |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)                                                                                                                                                                         |  | Voltamp    | 0                      |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)                                                                                                                                                                 |  | Voltamp    | 0                      |
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)                                                                                                                                                                              |  | Amp        | 0                      |
| Handbediening mogelijk                                                                                                                                                                                          |  |            | Ja                     |

