

SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO

Artikelnummer: 1519998



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519998>

Veldbus-inbouwbus, INTERBUS/PROFIBUS, 5-polig, M12
SPEEDCON, B-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M16-
schroefdraad, positioneerbaar, met 0,5 m TPE-litzendraad, 5 x 0,25
mm²



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 020084
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 234 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)
--------------------------------	--------------------------------

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	B - invers
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	voorwandmontage M16 x 1,5 met contramoer
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,34 mm ²
AWG signaalleiding	22
aderopbouw signaalleiding	7x 0,25 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,2 mm ± 0,07 mm
wanddikte isolatie	0,21 mm
aderkleuren	zwart, bruin, blauw, wit, grijs
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
aderweerstand	≤ 57,6 mΩ/m
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V AC
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
---------	--------------	--------------

montage


1504097	SACC-E-MU-M16	Vlakke moer met M16-schroefdraad
---------	---------------	----------------------------------

Tekeningen

Maatschets




M12-inbouwbusconnector, positioneerbaar



Behuizingsuitsparing voor M16-bevestigingsschroefdraad, montagewand met schroefdraad


schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening

Poolschema bus M12, 5-polig, B-gepolariseerd, buszijde



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden