


UK 2,5 B


Artikelnummer: 3001035



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3001035>

Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|---|
| EAN |  |
| sales group | A000 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

| | |
|------------------------------------|-------|
| aantal etages | 1 |
| aantal aansluitingen | 2 |
| kleur | grijs |
| isolatiemateriaal | PA |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| breedte | 6,2 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------------|---------|
| lengte | 42,5 mm |
| hoogte NS 35/7,5 | 42 mm |
| hoogte NS 35/15 | 49,5 mm |
| hoogte NS 32 | 47 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-------|
| test-stootspanning | 8 kV |
| vervuilingsgraad | 3 |
| overspanningscategorie | III |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| nominale stroom I_N | 24 A |
| nominale spanning U_N | 800 V |
| open zijwand | ja |

Aansluitgegevens

| | |
|---|----------------------|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm ² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 12 |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm ² |
| min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 14 |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 2,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1 mm ² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede massief | 0,2 mm ² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede massief | 1 mm ² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel | 0,25 mm ² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel | 1 mm ² |
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 0,5 mm ² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls | 1,5 mm ² |

| | |
|---|----------------------|
| 2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls | 0,25 mm ² |
| 2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls | 1 mm ² |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| striplengte | 7 mm |
| teststift | A3 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,8 Nm |

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, KEMA-KEUR, BV, GL, KR, LR, RS

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|-----------------|--------------|--|
| Codering | | |
| 0818085 | UC-TM 6 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0824589 | UC-TM 6 CUS | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0828736 | UCT-TM 6 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |

| | | |
|---------|-----------------|--|
| 0829602 | UCT-TM 6 CUS | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 1004115 | WS 3- 6 | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 3 klemmen, raster 6 mm |
| 1004209 | WS 4- 6 | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 4 klemmen, raster 6 mm |
| 1004403 | WS 5- 6 | Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 5 klemmen, raster 6 mm |
| 0824992 | ZB 6 CUS | Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm |
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm |

Eindplaten

| | | |
|---------|-------------|--|
| 3001022 | D-UK 2,5 | Afsluitplaat , lengte: 42,5 mm, breedte: 1,5 mm, hoogte: 30,7 mm, kleur: grijs |
| 3001103 | D-UK 2,5 BU | Afsluitplaat , lengte: 42,5 mm, breedte: 1,5 mm, hoogte: 42 mm, kleur: blauw |

bruggen

| | | |
|---------|-------------|---|
| 0201155 | EB 2- 6 | inlegbrug, aantal polen: 2, kleur: grijs |
| 0201142 | EB 3- 6 | inlegbrug, aantal polen: 3, kleur: grijs |
| 0201139 | EB 10- 6 | inlegbrug, aantal polen: 10, kleur: grijs |
| 0201456 | FB 2- 6-EX | Vaste brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig |
| 0201469 | FB 3- 6-EX | Vaste brug, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig |
| 0201029 | FB 5- 6 | Vaste brug, aantal polen: 5, kleur: zilverkleurig |
| 0201184 | FB 10- 6 | Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig |
| 0201281 | FB 10- 6-EX | Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig |
| 0201524 | FB 100- 6 | Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig |
| 0203250 | FBI 10- 6 | Vaste brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig |
| 0201650 | FBI 100- 6 | Vaste brug, aantal polen: 100, kleur: zilverkleurig |
| 0201867 | FBI 20- 6 | Vaste brug, aantal polen: 20, kleur: zilverkleurig |
| 1302338 | IS-K 4 | Brugisolatieblokje, kleur: grijs |
| 0301505 | ISSBI 10- 6 | Brug, aantal polen: 10, kleur: zilverkleurig |
| 0201485 | KB- 6-EX | Kettingbrug, kleur: zilverkleurig |
| 0202280 | LB 10-6 BU | Brug, aantal polen: 10, kleur: blauw |

| | | |
|----------------|-----------------------------|--|
| 0202358 | LB 10-6 GY | Brug, aantal polen: 10, kleur: grijs |
| 1413230 | SBRN 2-7 | Schakelbare brug, kleur: zilverkleurig |
| 2303239 | USBR 2-7 | Schakelbare brug, aantal polen: 2, kleur: zilverkleurig |
| 2305538 | USBRJ 2-7 | Schakelbare brug, kleur: zilverkleurig |
| montage | | |
| 3003224 | ATP-UK | Groepscheidingsplaat, lengte: 56 mm, breedte: 1,5 mm, hoogte: 45,7 mm, kleur: grijs |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs |
| 0800886 | E/NS 35 N | Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs |
| 1201442 | E/UK | Eindsteun, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5 |
| 1201413 | E/UK 1 | Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs |
| 0201595 | FB-150 METER | Doorverbindingsrail, voor vaste doorverbinding van gelijke in- of uitgangen, van koper, vernikkeld, lengte: 1 m |
| 1201002 | NS 32 PERF 2000MM | Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m |
| 1201015 | NS 32 UNPERF 2000MM | Asymmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 32 mm, lengte: 2 m |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5 |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35) |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35) |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm |
| 1206573 | NS 35/15 CAP | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15 |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35) |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35) |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m |
| 2770215 | TS-KK 3 | Scheidingsplaat, lengte: 14 mm, hoogte: 16 mm, kleur: grijs |
| 0200017 | ZSR-EX | Tussenstuk, van metaal, voor aftakkingen van FB-150, met schroef en drukplaat |

stekers/adapters

| | | |
|---------|-----------------|--|
| 0309523 | KSS 3- 6 | Kortsluitsteker, aantal polen: 3, kleur: zwart |
| 0301547 | KSS 6 | Kortsluitsteker, aantal polen: 2, kleur: zwart |
| 3001132 | PS-UK 2,5 B/E | Teststekers, kleur: rood |
| 3001239 | PS-UK 2,5 B/Z-6 | Teststekers, kleur: rood |
| 0601292 | PSB 3/10/4 | Teststekerbus, kleur: zilverkleurig |
| 0201304 | PSBJ 3/13/4 | Teststekerbus, kleur: zilverkleurig |
| 0201647 | RPS | Verloopsteker, kleur: grijs |

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden