

## HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE

Artikelnummer: 1460370

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460370>

HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B16, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 592697
sales group	D002
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 569 (PC-2011)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

Opmerking	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
bouwworm	B16
hoogte	100 mm
behuizingstype	wartelbehuizing
vergrendelingsmethode	bajonetvergrendeling

bevestigingsschroeven	M6
aantal kabelansluitingen	1
kabeluitgang	zijdelings
wartels	zonder
schroefmethode	1x M32
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
materiaal behuizing	sputgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal afdichting	NBR, geleidend
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal
montage-instructie	Om een optimale afscherpende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd.

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
1690956	HC-B 16-TMB-SD-IP65	HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B16, met bajonetvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm
1690529	HC-EMV-KV-M32(11-21)	EMC-kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 9 mm, kabeldiameter: 11-21 mm, SW 36, wartel: M32
1690642	HC-K-KV-M32(15-21)	Kunststof kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 10 mm, kabeldiameter: 15-21 mm, SW 36, wartel: M32
1690587	HC-M-KV-M32(14-21)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 14-21 mm, SW 34, wartel: M32
1646010	HC-M-KV-M32(19-27)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 19-27 mm, SW 43, wartel: M32
<b>montage</b>		
1604641	HC-B-BF	Aanbouwflenzen voor HEAVYCON ADVANCE-behuizingen met bajonetvergrendeling


1604654

HC-B-BF-SET

Bajonet-aanbouwflenzen, set bestaande uit 2 aanbouwflenzen met 4 zelftappende schroeven (Torx®), en 4 vulringen


## Tekeningen

diagram




Schermdemping

Maatschets



Maatschets



Montage-uitsparing

<sup>2)</sup> bij toepassing van zelftappende torxkopschroeven (Torx® 20, M4)

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden