

# PTS 1,5/S/1P

Artikelnummer: 3214453



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3214453>

Aansluitklem, aansluitmethode: Push-in- / connectoraansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 37 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

## Commerciële gegevens

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| EAN                   | 4 046356 623285             |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie |
| sales group           | A670                        |
| VPE                   | 50 Pcs.                     |
| Douanetarief          | 85369010                    |
| Brutogewicht per stuk | KG                          |
| Nettogewicht per stuk | KG                          |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 366 (CAT-3-2013)     |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Algemeen

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| aantal etages                      | 1     |
| aantal aansluitingen               | 2     |
| kleur                              | grijs |
| isolatiemateriaal                  | PA    |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0    |

#### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| breedte          | 3,5 mm  |
| lengte           | 50,7 mm |
| hoogte           | 37 mm   |
| hoogte NS 35/7,5 | 38,5 mm |
| hoogte NS 35/15  | 46 mm   |

#### Technische gegevens

|                                                                      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| test-stootspanning                                                   | 6 kV                                                      |
| vervuilingsgraad                                                     | 3                                                         |
| overspanningscategorie                                               | III                                                       |
| isolatiemateriaalgroep                                               | I                                                         |
| aansluiting overeenkomstig norm                                      | IEC 61984                                                 |
| nominale stroom $I_N$                                                | 17,5 A (rekening houden met derating)                     |
| nominale spanning $U_N$                                              | 500 V                                                     |
| open zijwand                                                         | ja                                                        |
| aantal polen                                                         | 1                                                         |
| steekcycli mechanisch                                                | 100                                                       |
| stootspanningstest setpoint                                          | 7,3 kV                                                    |
| resultaat stootspanningstest                                         | Test doorstaan                                            |
| stevige bevestiging op bevestigingsplaats                            | NS 35                                                     |
| setpoint                                                             | 1 N                                                       |
| resultaat aansluittest                                               | Test doorstaan                                            |
| testen kortsluitstroomvastheid aderdoorsnede                         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| kortsluitstroom                                                      | 0,18 kA                                                   |
| resultaat kortsluitstroomvastheid                                    | Test doorstaan                                            |
| testen van de thermische eigenschappen (naaldbrander) inwerkingsduur | 30 s                                                      |
| resultaat thermische test                                            | Test doorstaan                                            |
| testspecificatie trillen, breedbandruis                              | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                       |
| testspectrum                                                         | levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
| testfrequentie                                                       | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 150 \text{ Hz}$           |
| ASD-niveau                                                           | 1,857 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz                |
| toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen   | 0,8 g                                                     |
| testduur per as                                                      | 5 h                                                       |
| testrichtingen                                                       | X-, Y- en Z-as                                            |

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| resultaat test trillen, breedbandruis                              | Test doorstaan                      |
| testspecificatie schoktest                                         | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm                                                          | halfsinus                           |
| toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen | 5 g                                 |
| schokduur                                                          | 30 ms                               |
| aantal schokken per richting                                       | 3                                   |
| testrichtingen                                                     | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)       |
| resultaat schoktest                                                | Test doorstaan                      |
| temperatuurindex kunststof (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C                              |
| statische kunststoftoepassing in koude                             | -60 °C                              |

#### Aansluitgegevens

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| min. aderdoorsnede massief                                      | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| max. aderdoorsnede massief                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 26                              |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil                                    | 14                              |
| min. aderdoorsnede soepel                                       | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| max. aderdoorsnede soepel                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| min. soepele aderdoorsnede AWG                                  | 26                              |
| Max. soepele aderdoorsnede in AWG                               | 14                              |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 0,14 mm <sup>2</sup>            |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls    | 1 mm <sup>2</sup>               |
| aansluitmethode                                                 | Push-in- / connectoraansluiting |
| striplengte                                                     | 8 mm                            |
| teststift                                                       | A1 / B1                         |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GL, LR

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0809298         | GBS-ZB/26X6       | Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem bij schroef-, veerdruk- en snelaansluitklemmen, te coderen met insteekstrook ESL 26x6 mm of EST 25x6 mm, in het voetelement met Zackband, lengte: 29 mm                                  |
| 3040588         | PC                | Polarisatiester, lengte: 3 mm, breedte: 3 mm, hoogte: 6 mm, kleur: rood                                                                                                                                                                                 |
| 0828295         | TMT (EX9,5)R      | Codering voor klemmen, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 9,5 x 50000 mm     |
| 0829484         | UCT-TM 3,5        | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,95 x 10,5 mm |
| 0829581         | UCT-TM 3,5 CUS    | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,95 x 10,5 mm                                 |
| 0829486         | UCT-TMF 3,5       | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm |
| 0829644         | UCT-TMF 3,5 CUS   | Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 2,7 x 4,7 mm                                 |
| 0829415         | ZB 3,5 CUS        | Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 10,5 mm                                            |
| 0829414         | ZB 3,5:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 10,5 mm                                                        |

|         |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0829394 | ZBF 3,5 CUS        | Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 5,2 mm |
| 0829392 | ZBF 3,5:UNBEDRUCKT | Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 3,5 mm, Schrijfvlak: 3,5 x 5,2 mm             |

#### Eindplaten

|         |             |                                                                              |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3214576 | D-PTS 1,5/S | Afsluitplaat , lengte: 50,7 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 37 mm, kleur: grijs |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### algemeen

|         |       |                                                    |
|---------|-------|----------------------------------------------------|
| 3208090 | PT-IL | Bedieningssticker voor de Push-in-aansluittechniek |
|---------|-------|----------------------------------------------------|

#### bruggen

|         |                     |                                           |
|---------|---------------------|-------------------------------------------|
| 3213056 | FBS 10-3,5          | Brug, aantal polen: 10, kleur: rood       |
| 3213125 | FBS 10-3,5 BU       | Brug, aantal polen: 10, kleur: blauw      |
| 3213014 | FBS 2-3,5           | Brug, aantal polen: 2, kleur: rood        |
| 3213069 | FBS 20-3,5          | Brug, aantal polen: 20, kleur: rood       |
| 3213138 | FBS 20-3,5 BU       | Brug, aantal polen: 20, kleur: blauw      |
| 3213027 | FBS 3-3,5           | Brug, aantal polen: 3, kleur: rood        |
| 3213099 | FBS 3-3,5 BU        | Brug, aantal polen: 3, kleur: blauw       |
| 3213030 | FBS 4-3,5           | Brug, aantal polen: 4, kleur: rood        |
| 3213109 | FBS 4-3,5 BU        | Brug, aantal polen: 4, kleur: blauw       |
| 3213043 | FBS 5-3,5           | Brug, aantal polen: 5, kleur: rood        |
| 3213112 | FBS 5-3,5 BU        | Brug, aantal polen: 5, kleur: blauw       |
| 3214356 | RB ST (2,5/4)-1,5/S | Verloopbrug, aantal polen: 2, kleur: rood |
| 3213250 | RB ST 6-1,5/S       | Verloopbrug, aantal polen: 2, kleur: rood |

#### gereedschap

|         |               |                                                                                                                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### montage

|         |            |                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030721 | ATP-ST 4   | Groepenscheidingsplaat, lengte: 61 mm, breedte: 2 mm, hoogte: 42 mm, kleur: grijs                                                                                            |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs |

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs                                                                                                                                                                                                     |
| 1201442 | E/UK                        | Eindsteun, voor montage op montagerail NS 32 of NS 35/7,5                                                                                                                                                                                  |
| 1201413 | E/UK 1                      | Eindsteun, als eindondersteuning van twee-etage- en drie-etageklemmen, dikte: 10 mm, kleur: grijs                                                                                                                                          |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig                                                                                                                                              |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5                                                                                                                                                                                         |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                         |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm                                                                                                            |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                         |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                        |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                      |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm                                                                                             |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15                                                                                                                                                                                          |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                           |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm                                                                                                             |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                                         |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                     |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                         |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                                       |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m                                                                                                                           |

#### software

|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5146040 | CLIP-PROJECT ADVANCED     | Meertalige software voor een eenvoudige engineering van de producten van Phoenix Contact op genormeerde montagerails en de extra geïntegreerde softwaremodule TRABTECH-select voor het ontwerpen van omvangrijke overspanningsbeveiligingsconcepten                                                                          |
| 5146053 | CLIP-PROJECT PROFESSIONAL | Meertalige software voor klemmenstrookengineering. Een Marking-moduul maakt een professionele codering van coderingshulzen en labels voor klemmen, aders, kabels en apparatuur mogelijk. Het extra geïntegreerde softwaremoduul TRABTECH-select dient voor de engineering van omvangrijke overspanningsbeveiligingsconcepten |

#### stekers/adapters

|         |           |                            |
|---------|-----------|----------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Isolatiehuls, kleur: zwart |
| 0201689 | MPS-IH BU | Isolatiehuls, kleur: blauw |
| 0201702 | MPS-IH GN | Isolatiehuls, kleur: groen |
| 0201728 | MPS-IH GY | Isolatiehuls, kleur: grijs |
| 0201676 | MPS-IH RD | Isolatiehuls, kleur: rood  |
| 0201663 | MPS-IH WH | Isolatiehuls, kleur: wit   |
| 0201692 | MPS-IH YE | Isolatiehuls, kleur: geel  |
| 0201744 | MPS-MT    | Teststekers                |

#### Aanvullende producten

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---------|--------------|--------------|
|---------|--------------|--------------|

#### algemeen

|         |            |                                                             |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3212882 | PR 1,5/S   | Vergrendeling, kleur: oranje                                |
| 3212895 | PR 1,5/S/2 | Vergrendeling, kleur: oranje                                |
| 3212905 | PRZ 1,5/S  | Vergrendeling, breedte: 3,5 mm, lengte: 3 mm, kleur: oranje |
| 3212918 | PZ 1,5/S/2 | Trekontlasting, kleur: zwart                                |

#### stekers/adapters

|         |                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3212484 | PP-H 1,5/S/1      | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212497 | PP-H 1,5/S/1 BU   | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: blauw      |
| 3212507 | PP-H 1,5/S/1 GNYE | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: groen-geel |

|         |                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3212659 | PP-H 1,5/S/1-L      | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212662 | PP-H 1,5/S/1-L BU   | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: blauw      |
| 3212675 | PP-H 1,5/S/1-L GNYE | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: groen-geel |
| 3212688 | PP-H 1,5/S/1-M      | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212691 | PP-H 1,5/S/1-M BU   | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: blauw      |
| 3212701 | PP-H 1,5/S/1-M GNYE | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: groen-geel |
| 3212714 | PP-H 1,5/S/1-R      | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212727 | PP-H 1,5/S/1-R BU   | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: blauw      |
| 3212730 | PP-H 1,5/S/1-R GNYE | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 3,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: groen-geel |
| 3212594 | PP-H 1,5/S/10       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 35 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212604 | PP-H 1,5/S/11       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 38,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs    |
| 3212617 | PP-H 1,5/S/12       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 42 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212620 | PP-H 1,5/S/13       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 45,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs    |
| 3212633 | PP-H 1,5/S/14       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 49 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs      |
| 3212646 | PP-H 1,5/S/15       | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 52,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs    |
| 3212510 | PP-H 1,5/S/2        | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 7 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs        |

|         |              |                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3212523 | PP-H 1,5/S/3 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 3, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 10,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs |
| 3212536 | PP-H 1,5/S/4 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 4, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 14 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs   |
| 3212549 | PP-H 1,5/S/5 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 5, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 17,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs |
| 3212552 | PP-H 1,5/S/6 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 6, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 21 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs   |
| 3212565 | PP-H 1,5/S/7 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 7, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 24,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs |
| 3212578 | PP-H 1,5/S/8 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 8, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 28 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs   |
| 3212581 | PP-H 1,5/S/9 | Connector, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 9, doorsnede: 0,14 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 14, breedte: 31,5 mm, hoogte: 31,3 mm, kleur: grijs |

## Tekeningen

schakelschema



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden