


VIP-3/SC/FLK40

Artikelnummer: 2315078



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315078>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 40



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I500
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 525 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	60 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	40
breedte	77,4 mm
hoogte	69 mm
diepte	62 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,6 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	40

Toelatingen

toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0818111	UC-TM 4	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm

algemeen

5147777	BLUEMARK X1	Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat
---------	-------------	---

kabel/ader


2288985	FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 0,5 m
2288998	FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 1 m
2289007	FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 1,5 m
2289010	FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 2 m

2289023	FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 2,5 m
2289036	FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 3 m
2289049	FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 3,5 m
2289052	FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 4 m
2299589	FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 6 m
2299592	FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 8 m
2299602	FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel
2318855	VIP-CAB-FLK40-0,14/...	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: variabel
2318787	VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 0,5 m
2318790	VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1 m
2318800	VIP-CAB-FLK40/0,14/1,5M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1,5 m
2318813	VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 2 m
2318826	VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 3 m

2318839	VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 4 m
2318842	VIP-CAB-FLK40/0,14/6,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 40-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 6 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden