

SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCO

Artikelnummer: 1551914



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551914>

Sensor-/actorinbouwsteker, 8-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 8 x 0,25 mm²



Commerciële gegevens

EAN	4 046356 161978
sales group	D125
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 243 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	2 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
kabellengte	0,5 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	afzonderlijke litzendraden
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	TPE-litzendraad
aderdoorsnede	0,25 mm ²
AWG signaalleiding	24
aderopbouw signaalleiding	14x 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,15 mm ± 0,07 mm
wanddikte isolatie	0,21 mm
aderkleuren	bruin, blauw, wit, grijs, rose, groen, geel, rood
materiaal aderisolatie	TPE
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
aderweerstand	≤ 80 mΩ/m
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	2000 V AC
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)

Toelatingen



toelatingen


GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets



M12-inbouwconnector




Behuizingsuitsparing voor M12-bevestigingsschroefdraad, montagewand met schroefdraad




Behuizingsuitsparing voor M12-bevestigingsschroefdraad, montagewand met doorgaande boring (als alternatief met vlakke delen als verdraai-beveiliging)

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

schematekening



Poolschema steker M12, 8-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden