


C-RCI 1,5/M6

Artikelnummer: 3240020

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240020>Ringkabelschoen, rood, 0,5-1,5 mm², M6

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  |
| sales group | B281 |
| VPE | 100 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 456 (CAT-5-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| lengte (b) | 27,6 mm |
| breedte (a) | 11,6 mm |
| kleur | rood |
| striplengte | 7 mm |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 105 °C |
| toevoegingen | halogeenvrij |
| materiaal | koper |

| | |
|----------------------------------|---------|
| lengte isolatiehuls (c) | 10,5 mm |
| binnenafmeting isolatiekraag (d) | 4,1 mm |
| afstand midden-isolatiehuls (e) | 11,2 mm |
| binnendiameter (f) | 6,5 mm |
| materiaaldikte (g) | 0,75 mm |

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden