


SAUTER AC 03

Schroefspanklem voor trektests

KERN

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	50×41×34 mm
Materiaal	staal
Materiaal behuizing	metaal
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Maximale klembreedte	20 mm
Maximale spanwijdte	4,5 mm
Trek-/drukkracht [Max]	5 kN

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,58 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761122314
REACH classificatie	geen verboden stoffen