


# SAUTER AC 17

Lange klem voor trek- en scheurtests

**KERN**



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Merk             | Sauter                     |
| Productcategorie | Klem                       |
| Productgroep     | Schroefvormige<br>spanklem |

## Meetsysteem

|                  |      |
|------------------|------|
| Krachtrichtingen | trek |
|------------------|------|

## Ontwerp

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 8×40×18,5 mm |
| Materiaal                              | staal        |
| Montage - krachtverdeling              | Tapgat M6    |
| Maximale klembreedte                   | 8 mm         |
| Maximale spanwijdte                    | 2,5 mm       |
| Trek-/drukkracht [Max]                 | 500 N        |

## Milieuomstandigheden

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C  |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Levertijden                   | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 150×100×10 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,05 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,05 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,1 kg        |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761122406         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |