


SAUTER AC 18

Schroefspanklem met 2 brede klauwen voor trek- en scheurtests

KERN

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Klem
Productgroep	Schroefvormige spanklem

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	160×100×140 mm
Materiaal	staal
Montage - krachtverdeling	Buitendraad M10
Maximale klembreedte	60 mm
Maximale spanwijdte	33 mm
Trek-/drukkracht [Max]	5 kN

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	160×100×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,75 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,753 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761122413
REACH classificatie	geen verboden stoffen