

SAUTER AC 43

Standaard opzetelementen

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Accessoires voor krachtmeting

Ontwerp

Materiaal	staal, gegalvaniseerd
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761135796
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

