

KERN AC 46

KERN

Platte, rechthoekige houder voor het meten van rug, borstomvang of arm tot 1 kN, schroefdraad: M6



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	120×50×28 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	120×50×28 mm
Materiaal	aluminium
Materiaal behuizing	aluminium
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×50×28 mm
Nettogewicht	0,18 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

Pictogrammen

STANDARD

