

SAUTER AHMO D03

KERN

Testblok type D/DC, nauwkeurigheid ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), nettogewicht ca. 2,7 kg, hardheidsbereik 630 ± 40 HL

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Hardheidsvergelijkingsplaat

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×90×52 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	90×90×52 mm
Materiaal	staal

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-132
---------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	90×90×52 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
Verzendgewicht	2,71 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761125841
REACH classificatie	geen verboden stoffen

