

SAUTER ATU-US10

KERN

Externe meetkop (puls-echo); 5 MHz, Ø 10 mm



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Sonde

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	57×35×35 mm
Materiaal	aluminium

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×210×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761125308
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

