

KERN CKE 16K0.1

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 160.000 delen



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CKE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	16 kg
Afreesbaarheid [d]	0,0001 kg
Reproduceerbaarheid	0,0001 kg
Linearisatie	± 0,0003 kg
Resolutie	160.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg; 10 kg; 15 kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,001 kg

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg
	g
	gn
	dwt
	ozt
	lb
	oz
	ffa
	PCS

Maximale kruip (15 minuten)	1 g
Maximale kruip (30 minuten)	2 g

Vooraf ingestelde eenheid	kg
---------------------------	----

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	120×38 mm
Scherm segmenten	7
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×390×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	340×240 mm
Afmetingen weegoppervlak	340×240 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	340×240×21 mm
Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

PreTare-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Haak (bij de levering inbegrepen)
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	160.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g

Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
---------------------------------	---

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
---	---

Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min
--------------------------------------	-----------------------------------

KERN CKE 16K0.1

KERN

Zelfverklarende telweegschaal met laboratoriumnauwkeurigheid, telresolutie 160.000 delen

Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
---------------	----------------------------

Aantal toetsen voor bediening	7
-------------------------------	---

Interface

Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele)
------------	---

compatibel met EasyTouch	✓
--------------------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
--------------------------------	---

Voedingseenheid type	Stekkeradapter
----------------------	----------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
--	------------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
---	------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
--	------------------------------

Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
------------------------------	------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5,9V, 1A
--	----------

Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 13 mm
----------------------------------	--

Type batterij/accu	Li-Ion
--------------------	--------

Batterij	4×1.5 V AA
----------	------------

Batterijaansluiting	Batterijhouder
---------------------	----------------

Batterij oplaadtijd	20 h
---------------------	------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
---	------

Accu oplaadtijd	8 h
-----------------	-----

Accu optioneel	Accu optioneel - intern
----------------	-------------------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
-------------------------------------	---------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×470×190 mm
-------------------------------	----------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	7 kg
------------------	------

Brutogewicht ca.	8 kg
------------------	------

Verzendgewicht	8,4 kg
----------------	--------


Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761357464
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

