

KERN CM 1K1N

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	CM

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1000 g
Af leesbaarheid [d]	1 g
Reproduceerbaarheid	1 g
Linearisatie	± 2 g
Resolutie	1.000
Tarrabereik	1000 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	1 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g tl (Tw) tol
Maximale kruip (15 minuten)	2 g
Maximale kruip (30 minuten)	4 g
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	85×130×25 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	70×80 mm
Afmetingen weegoppervlak	70×80 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	33 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN CM 1K1N



Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	137×204×32 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,318 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761027305
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkks