

KERN CM 320-1N

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	CM

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	320 g
Af leesbaarheid [d]	0,1 g
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Linearisatie	± 0,2 g
Resolutie	3.200
Tarrabereik	320 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 g (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	200 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,2 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g gn tl (Tw) tol
Maximale kruip (15 minuten)	400 mg
Maximale kruip (30 minuten)	800 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	85×130×25 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	70×80 mm
Afmetingen weegoppervlak	70×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	70×80×20 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	33 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-127

KERN CM 320-1N



Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	140×200×30 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,318 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761027336
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

