


KERN EMS 300-3

Low-cost-laboratoriumweegschaal met groot weegplateau

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Schoolweegschaal
Productfamilie	EMS

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 g
Af leesbaarheid [d]	0,001 g
Reproduceerbaarheid	0,002 g
Linearisatie	± 0,005 g
Resolutie	300.000
Tarrabereik	300 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 g (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	300 g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	g dwt ozt oz
Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×280×65 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	200×280×126 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	145×145×65 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	165×165×80 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Afmetingen weegoppervlak	105 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof, dissipatief gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	150.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	20 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Bescherming IP - complete unit	-
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	5

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH

KERN EMS 300-3

KERN

Low-cost-laboratoriumweegschaal met groot weegplateau

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 300 mA

Contactdoos voor voedingseenheid
Holle stekker, binnen
minus, Ø binnen 2,1 mm,
Ø buiten 5,5 mm, lang
12 mm

Type batterij/accu Alkali(-mangaan)

Batterij 9 V Block

Batterijaansluiting 9v blok

Batterij oplaadtijd 40 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 50 h

Accu optioneel Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 40 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 963-127

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 240×485×170 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 1,4 kg

Brutogewicht ca. 2,2 kg

Verzendgewicht 4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761133129

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

