

KERN EOS 300K100XL

KERN

Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	EOS

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	300 kg
Aflesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 0,2 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	300 kg

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	200 kg (M2)

Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min

Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 kg
--------------------------------------	--------

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
------------------	---------------------------

Eenheden	kg lb PCS
----------	-----------------

Maximale kruip (30 minuten)	800 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	115×35 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	950×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	950×500 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	950×500×58 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt, met zwarte mat
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Stelschroeven verstelbaar	✓
Afleesinrichting kabellengte	2,7 m

Functionies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Hold-functie	✓
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 1 min - 99 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 1 min - 99 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm,

KERN EOS 300K100XL

KERN

Zware pakket- en veterinaire weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegschaal met extra grote roestvrijstalen weegplaat

	Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1140×640×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	19,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761197367
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

