

KERN FCB-A01

Accuvoeding intern (EU)

KERN

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Type batterij/accu	NiMH
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h
Accu oplaadtijd	10 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	92×70×68 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,24 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761085268
-----------------	---------------

